

# SP 2,5/13

Codice articolo: 3040371

La figura mostra una versione a 6 poli



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3040371>

Maschio, Collegamento: Connessione a molla, N. poli: 13,  
Sezione: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Larghezza: 67,6 mm,  
Altezza: 39 mm, Colore: grigio

## Dati commerciali

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 017918 832902 |
| VPE                         | 10 pcs.                                                                                               |
| Tariffa doganale            | 85366990                                                                                              |
| Peso lordo pezzi            | 38,65 g                                                                                               |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 278 (CL-2009)                                                                                  |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 67,6 mm |
| Lunghezza | 15,8 mm |
| Altezza   | 39 mm   |

### Dati tecnici

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Corrente di carico massima | 24 A (con una sezione conduttore di 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV      |
| Grado d'inquinamento                  | 3         |
| Categoria di sovratensione            | III       |
| Gruppo materiale isolante             | I         |
| Attacco a norma                       | IEC 61984 |
| Corrente nominale $I_N$               | 24 A      |
| Tensione nominale $U_N$               | 500 V     |
| Parete laterale aperta                | nein      |
| N. poli                               | 13        |

#### Dati di collegamento

|                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sezione conduttore rigido min.                                                         | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore rigido max.                                                         | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.                                          | 28                   |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.                                          | 12                   |
| Sezione conduttore flessibile min.                                                     | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile max.                                                     | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione min. conduttore flessibile AWG                                                 | 28                   |
| Sezione max. del conduttore flessibile AWG                                             | 14                   |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.             | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.             | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.               | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.               | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max. | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Collegamento                                                                           | Connessione a molla  |
| Lunghezza di spelatura                                                                 | 10 mm                |
| Calibro a tampone                                                                      | A3                   |

#### Omologazioni



Omologazioni

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, BV, DNV, GL, LR, RS, IECCEB CB  
Scheme

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

#### Accessori

| Articolo         | Denominazione | Descrizione                                                                            |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaggio</b> |               |                                                                                        |
| 3040559          | PR            | Molla di bloccaggio, N. poli: 1, Colore: arancione                                     |
| 3040630          | PR/2          | Molla di bloccaggio, N. poli: 2, Colore: arancione                                     |
| 3040614          | PRZ           | Molla di bloccaggio, Larghezza: 5,2 mm, Lunghezza: 3 mm, N. poli: 2, Colore: arancione |
| 3040591          | PSH 3- 6      | Fascetta per schermatura, Colore: nero                                                 |
| 3040601          | PSH 5-10      | Fascetta per schermatura, Colore: nero                                                 |
| 3040627          | PZ/2          | Fermacavo, N. poli: 2, Colore: nero                                                    |
| 3040643          | PZ/4          | Fermacavo, N. poli: 4, Colore: nero                                                    |

#### Spina/adattatore

|         |             |                                  |
|---------|-------------|----------------------------------|
| 3002843 | ISH 2,5/0,2 | Guaina d'arresto, Colore: bianco |
| 3002856 | ISH 2,5/0,5 | Guaina d'arresto, Colore: grigio |
| 3002869 | ISH 2,5/1,0 | Guaina d'arresto, Colore: nero   |

#### Disegni

Schema di collegamento



**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.