


# UT 10 OG

Codice articolo: 3046281

La figura mostra diverse varianti di colori



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3046281>

Morsetto passante, Collegamento: Connessione a vite, Sezione: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, Larghezza: 10,2 mm, Colore: arancione, Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15



## Dati commerciali

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 017918 975623 |
| VPE                         | 50                                                                                                     |
| Tariffa doganale            | 85369010                                                                                               |
| Peso lordo pezzi            | 17,79 g                                                                                                |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 27 (CL-2009)                                                                                    |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.04.2004



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Informazioni generali

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Numero di piani     | 1         |
| Numero collegamenti | 2         |
| Colore              | arancione |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Materiale isolante                     | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |

**Dimensioni**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Larghezza         | 10,2 mm |
| Lunghezza         | 47,7 mm |
| Altezza NS 35/7,5 | 47,5 mm |
| Altezza NS 35/15  | 55 mm   |

**Dati tecnici**

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Corrente di carico massima            | 76 A (con una sezione conduttore di 16 mm <sup>2</sup> ) |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV                                                     |
| Grado d'inquinamento                  | 3                                                        |
| Categoria di sovratensione            | III                                                      |
| Gruppo materiale isolante             | I                                                        |
| Attacco a norma                       | IEC 60947-7-1                                            |
| Corrente nominale I <sub>N</sub>      | 76 A                                                     |
| Tensione nominale U <sub>N</sub>      | 1000 V                                                   |
| Parete laterale aperta                | ja                                                       |

**Dati di collegamento**

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sezione conduttore rigido min.                                             | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore rigido max.                                             | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.                              | 20                  |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.                              | 6                   |
| Sezione conduttore flessibile min.                                         | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile max.                                         | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione min. conduttore flessibile AWG                                     | 20                  |
| Sezione max. del conduttore flessibile AWG                                 | 6                   |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max. | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.   | 10 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conduttori stesso diametro, rigidi min.                                  | 0,5 mm <sup>2</sup> |

|                                                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2 conduttori stesso diametro, rigidi max.                                              | 6 mm <sup>2</sup>   |
| 2 conduttori stesso diametro, flessibili min.                                          | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 conduttori stesso diametro, flessibili max.                                          | 6 mm <sup>2</sup>   |
| 2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max. | 6 mm <sup>2</sup>   |
| 2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.    | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Collegamento                                                                           | Connessione a vite  |
| Lunghezza di spelatura                                                                 | 10 mm               |
| Calibro a tampone                                                                      | A6                  |
| Filettatura                                                                            | M4                  |
| Coppia min.                                                                            | 1,5 Nm              |
| Coppia max.                                                                            | 1,8 Nm              |

### Omologazioni



Omologazioni

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, DNV, GL, IECCEB Scheme

Omologazioni Ex:

ATEX, IECEx

Omologazioni richieste:

### Accessori

| Articolo         | Denominazione               | Descrizione                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaggio</b> |                             |                                                                                                                |
| 3047167          | ATP-UT                      | Piastra divisoria, Lunghezza: 50 mm, Larghezza: 2,2 mm, Altezza: 48 mm, Colore: grigio                         |
| 0801704          | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Guida di supporto, non perforata, Larghezza: 35 mm, Altezza: 7,5 mm, Lunghezza: 2000 mm, Colore: color argento |
| 1206560          | NS 35/ 7,5 CAP              | Terminale per guida di supporto NS 35/7,5                                                                      |

|         |                             |                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | Guida profilo esterno, materiale: rame, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m                                                 |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM      | Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm              |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM    | Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m                                                  |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM   | Profilo esterno 35 mm (NS 35)                                                                                                                          |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | Profilo esterno 35 mm (NS 35)                                                                                                                          |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM   | Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m                                                      |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m                                                  |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM   | Guida di supporto, profilata, esecuzione alta, non perforata, spessore 1,5 mm, materiale: alluminio, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza 2000 mm |
| 1206573 | NS 35/15 CAP                | Terminale per guida di supporto NS 35/15                                                                                                               |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM   | Guida di supporto, materiale: Rame, non perforato, spessore 1,5 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m                                     |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM        | Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm               |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM      | Guida di supporto, materiale: acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m                                                   |
| 0806602 | NS 35/15 WH PERF 2000MM     | Profilo esterno 35 mm (NS 35)                                                                                                                          |
| 1204135 | NS 35/15 WH UNPERF 2000MM   | Profilo esterno 35 mm (NS 35)                                                                                                                          |
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM     | Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m                                                       |
| 1206586 | NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM   | Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m                                                   |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM  | Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, spessore 2,3 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m                                  |

**Piastra term.**

|         |                |                                                                                             |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3047028 | D-UT 2,5/10    | Piastra terminale, Lunghezza: 47,7 mm, Larghezza: 2,2 mm, Altezza: 48,4 mm, Colore: grigio  |
| 3047219 | D-UT 2,5/10 OG | Piastra terminale, Lunghezza: 48 mm, Larghezza: 2,2 mm, Altezza: 48,4 mm, Colore: arancione |

**Ponticelli**

|         |                    |                                                    |
|---------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 3005947 | FBS 2-10           | Ponticello a innesto, N. poli: 2, Colore: rosso    |
| 3047060 | RB UT 10-(2,5/4)   | Ponticello di riduzione, N. poli: 2, Colore: rosso |
| 3047086 | RB UT 10-ST(2,5/4) | Ponticello di riduzione, N. poli: 2, Colore: rosso |

**Siglatura**

|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0816210 | TMT 10 R         | Segnamorsetti, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, perforato, Tipo di montaggio: Fissaggio nella scanalatura portacartellini universale, Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,35 x 10,15 mm |
| 0824500 | TMT 10 R CUS     | Segnamorsetti, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Fissaggio nella scanalatura portacartellini universale, Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,35 x 10,15 mm                                                |
| 0818069 | UC-TM 10         | Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 9,6 x 10,5 mm                                                                                |
| 0824605 | UC-TM 10 CUS     | Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 9,6 x 10,5 mm                                                                                                               |
| 0829142 | UCT-TM 10        | Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 8,9 x 9,6 mm                                                             |
| 0829623 | UCT-TM 10 CUS    | Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 8,9 x 9,6 mm                                                                                                                |
| 0811228 | X-PEN 0,35       | Penna di siglatura senza cartuccia per la siglatura manuale di cartellini, estremamente resistente allo strofinamento, spessore tratto 0,35 mm                                                                                                                                                                                          |
| 0824941 | ZB 10 CUS        | Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 10,15 x 10,5 mm                                                                                                             |
| 1053001 | ZB 10:UNBEDRUCKT | Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 10,15 mm                                                                                                       |

**Spina/adattatore**

|         |             |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3047112 | AGK 4-UT 10 | Morsetto di derivazione, Collegamento: Connessione a vite, Sezione: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 8,2 mm, Altezza: 34,7 mm, Colore: grigio, Tipo di montaggio: sull'elemento base |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Utensili**

|         |                 |                                                                                                                                    |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1205066 | SZS 1,0X4,0 VDE | Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 1,0x4,0x100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.