
Dati di base

# UT 4-CB

Codice articolo: 3044623



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3044623

Morsetto passante, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Colore: grigio, Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 055505 |
| VPE | 50 |
| Tariffa doganale | 85369010 |
| Peso lordo pezzi | 9,74 g |

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Omologazioni

| | |
|---|---|
| Omologazioni | GOST, UL Recognized |

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

## Accessori

| Articolo | Denominazione | Descrizione |
|---|---|---|
| **Montaggio** | | |
| 3047167 | ATP-UT | Piastra divisoria, Lunghezza: 50 mm, Larghezza: 2,2 mm, Altezza: 48 mm, Colore: grigio |
| 3022218 | CLIPFIX 35 | Appoggio terminale a montaggio rapido, per guida NS 35/7.5 oppure per guida NS 35/15 da 35 mm, siglabile con nastro Zack ZB 6 e ZB 8/27, portacartellini per morsettiere KLM 2 e KLM, spessore: 9,5 mm, colore: grigio |
| 3022276 | CLIPFIX 35-5 | Appoggio terminale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, siglabile con nastro Zack ZB 5 e ZBF 5, portacartellini per morsettiere KLM 2, KLM3 e KLM3L, possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, spessore: 5,15 mm, colore: grigio |
| 0800886 | E/NS 35 N | Supporto terminale, larghezza: 9,5 mm, colore: grigio |
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Guida di supporto, non perforata, Larghezza: 35 mm, Altezza: 7,5 mm, Lunghezza: 2000 mm, Colore: color argento |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP | Terminale per guida di supporto NS 35/7,5 |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | Guida profilo esterno, materiale: rame, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM | Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM | Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM | Profilo esterno 35 mm (NS 35) |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | Profilo esterno 35 mm (NS 35) |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM | Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM | Guida di supporto, profilata, esecuzione alta, non perforata, spessore 1,5 mm, materiale: alluminio, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza 2000 mm |
| 1206573 | NS 35/15 CAP | Terminale per guida di supporto NS 35/15 |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM | Guida di supporto, materiale: Rame, non perforato, spessore 1,5 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m |

| | | |
|---|---|---|
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM | Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM | Guida di supporto, materiale: acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m |
| 0806602 | NS 35/15 WH PERF 2000MM | Profilo esterno 35 mm (NS 35) |
| 1204135 | NS 35/15 WH UNPERF 2000MM | Profilo esterno 35 mm (NS 35) |
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM | Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m |
| 1206586 | NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM | Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM | Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, spessore 2,3 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m |

**Piastra term.**

| | | |
|---|---|---|
| 3047028 | D-UT 2,5/10 | Piastra terminale, Lunghezza: 47,7 mm, Larghezza: 2,2 mm, Altezza: 48,4 mm, Colore: grigio |
| 3036738 | DP PS-6 | Piastrina distanziatrice, Colore: rosso |

**Ponticelli**

| | | |
|---|---|---|
| 3030336 | FBS 2-6 | Ponticello a innesto, N. poli: 2, Colore: rosso |
| 3030242 | FBS 3-6 | Ponticello a innesto, N. poli: 3, Colore: rosso |
| 3030255 | FBS 4-6 | Ponticello a innesto, N. poli: 4, Colore: rosso |
| 3030349 | FBS 5-6 | Ponticello a innesto, N. poli: 5, Colore: rosso |
| 3030271 | FBS 10-6 | Ponticello a innesto, N. poli: 10, Colore: rosso |
| 3030365 | FBS 20-6 | Ponticello a innesto, N. poli: 20, Colore: rosso |
| 3032224 | FBS 50-6 | Ponticello a innesto, N. poli: 50, Colore: rosso |

**Siglatura**

| | | |
|---|---|---|
| 0818085 | UC-TM 6 | Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm |
| 0824589 | UC-TM 6 CUS | Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm |
| 0828736 | UCT-TM 6 | Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm |

| | | |
|---|---|---|
| 0829602 | UCT-TM 6 CUS | Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm |
| 0811228 | X-PEN 0,35 | Penna di siglatura senza cartuccia per la siglatura manuale di cartellini, estremamente resistente allo strofinamento, spessore tratto 0,35 mm |
| 0824992 | ZB 6 CUS | Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm |
| 1051003 | ZB 6:UNBEDRUCKT | Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm |

**Spina/adattatore**

| | | |
|---|---|---|
| 0201731 | MPS-IH BK | Cappuccio isolante, Colore: nero |
| 0201689 | MPS-IH BU | Cappuccio isolante, Colore: blu |
| 0201702 | MPS-IH GN | Cappuccio isolante, Colore: verde |
| 0201728 | MPS-IH GY | Cappuccio isolante, Colore: grigio |
| 0201676 | MPS-IH RD | Cappuccio isolante, Colore: rosso |
| 0201663 | MPS-IH WH | Cappuccio isolante, Colore: bianco |
| 0201692 | MPS-IH YE | Cappuccio isolante, Colore: giallo |
| 0201744 | MPS-MT | spina di prova |
| 3032871 | PAI-4-N GY | adattatore di prova, Colore: grigio |
| 3030996 | PS-6 | adattatore di prova, Colore: rosso |
| 3038736 | PS-6/2,3MM RD | spina di prova, Colore: rosso |

**Utensili**

| | | |
|---|---|---|
| 1205053 | SZS 0,6X3,5 | Utensile, per morsetti ST, isolato, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,6x3,5x100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento |

## Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.