

UPBV 4/ 1-L GNYE

Codice articolo: 3045732

La figura illustra diverse versioni di prodotto (elemento sinistro, centrale e destro) in diversi colori



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3045732>

Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: giallo-verde

Dati commerciali

EAN	 4 046356 083157
VPE	50
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	6,23 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 285 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 14.07.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Descrizione prodotto

Elemento connettore a sinistra, custodia a sinistra senza perno di arresto, a destra aperta senza coperchio

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Lunghezza	22 mm
Altezza	48,5 mm

Dati tecnici

Corrente di carico massima	32 A (con una sezione conduttore di 6 mm ²)
Tensione impulsiva di dimensionamento	8 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Attacco a norma	IEC 61984
Corrente nominale I _N	32 A
Tensione nominale U _N	800 V
N. poli	1

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	6 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	10
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	6 mm ²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	26
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	10
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	4 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,14 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	1,5 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,14 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	1,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	1 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,14 mm ²

2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	1,5 mm ²
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	9 mm
Calibro a tampone	A4
Filettatura	M3
Coppia min.	0,6 Nm
Coppia max.	0,8 Nm

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Montaggio		
3040591	PSH 3- 6	Fascetta per schermatura, Colore: nero
3040601	PSH 5-10	Fascetta per schermatura, Colore: nero
3045567	UPR/ 2	Molla di bloccaggio, N. poli: 2, Colore: arancione
3045570	UPRZ	Molla di bloccaggio, N. poli: 2, Colore: arancione
3045554	UPZ/ 2	Fermacavo, N. poli: 2, Colore: nero
Piastra term.		
3060432	DF-UPBV 2,5/ 4	Piastra flangiata, Lunghezza: 45,7 mm, Larghezza: 4,5 mm, Altezza: 32 mm, Colore: grigio
3036738	DP PS-6	Piastrina distanziatrice, Colore: rosso
Ponticelli		
3030336	FBS 2-6	Ponticello a innesto, N. poli: 2, Colore: rosso
3030242	FBS 3-6	Ponticello a innesto, N. poli: 3, Colore: rosso

3030255	FBS 4-6	Ponticello a innesto, N. poli: 4, Colore: rosso
3030349	FBS 5-6	Ponticello a innesto, N. poli: 5, Colore: rosso
3030271	FBS 10-6	Ponticello a innesto, N. poli: 10, Colore: rosso

Spina/adattatore


0201731	MPS-IH BK	Cappuccio isolante, Colore: nero
0201689	MPS-IH BU	Cappuccio isolante, Colore: blu
0201702	MPS-IH GN	Cappuccio isolante, Colore: verde
0201728	MPS-IH GY	Cappuccio isolante, Colore: grigio
0201676	MPS-IH RD	Cappuccio isolante, Colore: rosso
0201663	MPS-IH WH	Cappuccio isolante, Colore: bianco
0201692	MPS-IH YE	Cappuccio isolante, Colore: giallo
0201744	MPS-MT	spina di prova
3032871	PAI-4-N GY	adattatore di prova, Colore: grigio
3030996	PS-6	adattatore di prova, Colore: rosso
3038736	PS-6/2,3MM RD	spina di prova, Colore: rosso

Utensili

1205053	SZS 0,6X3,5	Utensile, per morsetti ST, isolato, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,6x3,5x100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
---------	-------------	--

Disegni

Diagramma




La figura illustra la curva di derating del morsetto UT 4/ 1P... in combinazione con i connettori UPVB 4

Schema di collegamento



Disegno schema



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.