
Dati di base

UT 4-QUATTRO/ 2P BU

Codice articolo: 3060306



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3060306

Morsetto passante, Collegamento: Connessione a vite/a innesto, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Colore: blu, Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Dati commerciali	
EAN	4 046356 090414
VPE	50
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	16,26 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 241 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 15.09.2005

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Numero di piani	1
Numero collegamenti	4
Colore	blu
Materiale isolante	PA

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Lunghezza	82,4 mm
Altezza NS 35/7,5	47,5 mm
Altezza NS 35/15	55 mm

Dati tecnici

Corrente di carico massima	32 A (con una sezione conduttore di 6 mm²)
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Attacco a norma	IEC 61984
Corrente nominale I_N	32 A
Tensione nominale U_N	500 V
Parete laterale aperta	ja

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm²
Sezione conduttore rigido max.	6 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	10
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	6 mm²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	26
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	10
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,14 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,14 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	4 mm²
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,14 mm²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	1,5 mm²

2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,14 mm²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	1,5 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,5 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	1 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,14 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	1,5 mm²
Collegamento	Connessione a vite/a innesto
Lunghezza di spelatura	9 mm
Calibro a tampone	A4
Filettatura	M3
Coppia min.	0,6 Nm
Coppia max.	0,8 Nm

Omologazioni

Omologazioni: CSA, cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
3060335	UT 4-QUATTRO/ 2P-F	Flangia a vite, per il collegamento a vite di spine COMBI, profilo e passo identici ai rispettivi morsetti COMBI.
Montaggio		
3047196	ATP-UT-QUATTRO	Piastra divisoria, Lunghezza: 69,7 mm, Larghezza: 2,2 mm, Altezza: 52,5 mm, Colore: grigio

3022218	CLIPFIX 35	Appoggio terminale a montaggio rapido, per guida NS 35/7.5 oppure per guida NS 35/15 da 35 mm, siglabile con nastro Zack ZB 6 e ZB 8/27, portacartellini per morsettiere KLM 2 e KLM, spessore: 9,5 mm, colore: grigio
3022276	CLIPFIX 35-5	Appoggio terminale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, siglabile con nastro Zack ZB 5 e ZBF 5, portacartellini per morsettiere KLM 2, KLM3 e KLM3L, possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, spessore: 5,15 mm, colore: grigio
0800886	E/NS 35 N	Supporto terminale, larghezza: 9,5 mm, colore: grigio
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Guida di supporto, non perforata, Larghezza: 35 mm, Altezza: 7,5 mm, Lunghezza: 2000 mm, Colore: color argento
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Terminale per guida di supporto NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Guida profilo esterno, materiale: rame, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Guida di supporto, profilata, esecuzione alta, non perforata, spessore 1,5 mm, materiale: alluminio, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Terminale per guida di supporto NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Rame, non perforato, spessore 1,5 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m

1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, spessore 2,3 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m

Piastra term.

3045648	D-UT 4-QUATTRO/ 2P	Piastra terminale, Lunghezza: 82,4 mm, Larghezza: 2,2 mm, Colore: grigio
3036738	DP PS-6	Piastrina distanziatrice, Colore: rosso
3047109	DS-UT 2,5/4	Segmento piastra terminale, Colore: grigio

Ponticelli

3030336	FBS 2-6	Ponticello a innesto, N. poli: 2, Colore: rosso
3030242	FBS 3-6	Ponticello a innesto, N. poli: 3, Colore: rosso
3030255	FBS 4-6	Ponticello a innesto, N. poli: 4, Colore: rosso
3030349	FBS 5-6	Ponticello a innesto, N. poli: 5, Colore: rosso
3030271	FBS 10-6	Ponticello a innesto, N. poli: 10, Colore: rosso
3030365	FBS 20-6	Ponticello a innesto, N. poli: 20, Colore: rosso
3032224	FBS 50-6	Ponticello a innesto, N. poli: 50, Colore: rosso

Siglatura

3040588	PC	Codifica, Lunghezza: 3 mm, Larghezza: 3 mm, Altezza: 6 mm, Colore: rosso
0818085	UC-TM 6	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm
0824589	UC-TM 6 CUS	Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm
0828736	UCT-TM 6	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm
0829602	UCT-TM 6 CUS	Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm
0811228	X-PEN 0,35	Penna di siglatura senza cartuccia per la siglatura manuale di cartellini, estremamente resistente allo strofinamento, spessore tratto 0,35 mm

0824992	ZB 6 CUS	Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm

Spina/adattatore

0201731	MPS-IH BK	Cappuccio isolante, Colore: nero
0201689	MPS-IH BU	Cappuccio isolante, Colore: blu
0201702	MPS-IH GN	Cappuccio isolante, Colore: verde
0201728	MPS-IH GY	Cappuccio isolante, Colore: grigio
0201676	MPS-IH RD	Cappuccio isolante, Colore: rosso
0201663	MPS-IH WH	Cappuccio isolante, Colore: bianco
0201692	MPS-IH YE	Cappuccio isolante, Colore: giallo
0201744	MPS-MT	spina di prova
3032871	PAI-4-N GY	adattatore di prova, Colore: grigio
3030996	PS-6	adattatore di prova, Colore: rosso
3038736	PS-6/2,3MM RD	spina di prova, Colore: rosso

Utensili

1205053	SZS 0,6X3,5	Utensile, per morsetti ST, isolato, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,6x3,5x100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Prodotti complementari

Articolo	Denominazione	Descrizione

Spina/adattatore

3060115	UP 4/ 1	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060021	UP 4/ 1-L	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060034	UP 4/ 1-L BU	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: blu
3060047	UP 4/ 1-L GNYE	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: giallo-verde

3060050	UP 4/ 1-M	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060063	UP 4/ 1-M BU	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: blu
3060076	UP 4/ 1-M GNYE	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: giallo-verde
3060089	UP 4/ 1-R	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060092	UP 4/ 1-R BU	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: blu
3060102	UP 4/ 1-R GNYE	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: giallo-verde
3060128	UP 4/ 2	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 2, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 12,4 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060131	UP 4/ 3	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 3, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 18,6 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060144	UP 4/ 4	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 4, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 24,8 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060157	UP 4/ 5	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 5, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 31 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060160	UP 4/ 6	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 6, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 37,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060173	UP 4/ 7	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 7, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 43,4 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060186	UP 4/ 8	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 8, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 49,6 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060199	UP 4/ 9	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 9, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 55,8 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060209	UP 4/10	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 10, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 62 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060212	UP 4/11	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 11, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 68,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio

3060225	UP 4/12	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 12, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 74,4 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060238	UP 4/13	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 13, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 80,6 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060241	UP 4/14	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 14, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 86,8 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3060254	UP 4/15	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 15, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 93 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio
3045800	UPBV 4/ 1	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045716	UPBV 4/ 1-L	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045729	UPBV 4/ 1-L BU	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: blu
3045732	UPBV 4/ 1-L GNYE	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: giallo-verde
3045745	UPBV 4/ 1-M	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045758	UPBV 4/ 1-M BU	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: blu
3045761	UPBV 4/ 1-M GNYE	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: giallo-verde
3045774	UPBV 4/ 1-R	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045787	UPBV 4/ 1-R BU	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: blu
3045790	UPBV 4/ 1-R GNYE	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: giallo-verde
3045813	UPBV 4/ 2	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 2, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 12,4 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045826	UPBV 4/ 3	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 3, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 18,6 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio

3045839	UPBV 4/ 4	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 4, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 24,8 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045842	UPBV 4/ 5	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 5, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 31 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045855	UPBV 4/ 6	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 6, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 37,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045868	UPBV 4/ 7	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 7, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 43,4 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045871	UPBV 4/ 8	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 8, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 49,6 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045884	UPBV 4/ 9	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 9, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 55,8 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045897	UPBV 4/10	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 10, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 62 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045907	UPBV 4/11	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 11, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 68,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045910	UPBV 4/12	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 12, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 74,4 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045923	UPBV 4/13	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 13, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 80,6 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045936	UPBV 4/14	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 14, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 86,8 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio
3045949	UPBV 4/15	Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 15, Sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Larghezza: 93 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio

Disegni

Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.