


# UT 4-QUATTRO/ 2P

Codice articolo: 3060296



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3060296>

Morsetto passante, Collegamento: Connessione a vite/a innesto,  
Sezione: 0,14 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm,  
Colore: grigio, Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

## Dati commerciali

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 046356 090421 |
| VPE                         | 50                                                                                                    |
| Tariffa doganale            | 85369010                                                                                              |
| Peso lordo pezzi            | 16,19 g                                                                                               |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 241 (CL-2009)                                                                                  |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 15.08.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Informazioni generali

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Numero di piani                        | 1      |
| Numero collegamenti                    | 4      |
| Colore                                 | grigio |
| Materiale isolante                     | PA     |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0     |

#### Dimensioni

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Larghezza         | 6,2 mm  |
| Lunghezza         | 82,4 mm |
| Altezza NS 35/7,5 | 47,5 mm |
| Altezza NS 35/15  | 55 mm   |

#### Dati tecnici

|                                                                                         |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente di carico massima                                                              | 32 A (con una sezione conduttore di 6 mm <sup>2</sup> )                                   |
| Tensione impulsiva di dimensionamento                                                   | 6 kV                                                                                      |
| Grado d'inquinamento                                                                    | 3                                                                                         |
| Categoria di sovratensione                                                              | III                                                                                       |
| Gruppo materiale isolante                                                               | I                                                                                         |
| Attacco a norma                                                                         | IEC 61984                                                                                 |
| Corrente nominale I <sub>N</sub>                                                        | 32 A                                                                                      |
| Tensione nominale U <sub>N</sub>                                                        | 500 V                                                                                     |
| Parete laterale aperta                                                                  | ja                                                                                        |
| Cicli di manovra meccanica                                                              | 100                                                                                       |
| Valore nominale prova di tensione impulsiva                                             | 7,3 kV                                                                                    |
| Risultato prova di tensione impulsiva                                                   | Controllo superato                                                                        |
| Sede fissa sul supporto di fissaggio                                                    | NS 35                                                                                     |
| Valore nominale                                                                         | 1 N                                                                                       |
| Risultato prova fissaggio sicuro                                                        | Controllo superato                                                                        |
| Prova di resistenza ai cortocircuiti sezione del conduttore                             | 4 mm <sup>2</sup>                                                                         |
| Corrente di breve durata                                                                | 0,48 kA                                                                                   |
| Risultato prova di resistenza ai cortocircuiti                                          | Controllo superato                                                                        |
| Certificazione delle caratteristiche termiche (fiamma aghiforme) durata di applicazione | 30 s                                                                                      |
| Risultato prova termica                                                                 | Controllo superato                                                                        |
| Specifiche di prova vibrazioni, rumori a banda larga                                    | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                                                       |
| Spettro di prova                                                                        | Controllo della durata categoria 1, classe B, sulla cassetta di distribuzione del veicolo |
| Frequenza di prova                                                                      | f <sub>1</sub> = 5 Hz a f <sub>2</sub> = 150 Hz                                           |
| Livello ASD                                                                             | 0,2 g <sup>2</sup> /Hz                                                                    |
| Accelerazione                                                                           | 0,8 g                                                                                     |
| Durata di prova per asse                                                                | 5 h                                                                                       |
| Direzioni di prova                                                                      | Asse X, Y e Z                                                                             |

|                                                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Risultato prova vibrazioni, rumori a banda larga                        | Controllo superato                  |
| Specifica di prova test di sollecitazioni meccaniche                    | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Forma urti                                                              | Semisinusoidale                     |
| Accelerazione                                                           | 5 g                                 |
| Durata urti                                                             | 30 ms                               |
| Numero di urti per direzione                                            | 3                                   |
| Direzioni di prova                                                      | Asse X, Y e Z (pos. e neg.)         |
| Risultato test di sollecitazioni meccaniche                             | Controllo superato                  |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C                              |
| Inserito materiale isolante statico a freddo                            | -60 °C                              |

#### **Dati di collegamento**

|                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sezione conduttore rigido min.                                                         | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore rigido max.                                                         | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.                                          | 26                   |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.                                          | 10                   |
| Sezione conduttore flessibile min.                                                     | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile max.                                                     | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione min. conduttore flessibile AWG                                                 | 26                   |
| Sezione max. del conduttore flessibile AWG                                             | 10                   |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.             | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.             | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.               | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.               | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 2 conduttori stesso diametro, rigidi min.                                              | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| 2 conduttori stesso diametro, rigidi max.                                              | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conduttori stesso diametro, flessibili min.                                          | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| 2 conduttori stesso diametro, flessibili max.                                          | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max. | 1 mm <sup>2</sup>    |

|                                                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min. | 0,14 mm <sup>2</sup>         |
| 2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max. | 1,5 mm <sup>2</sup>          |
| Collegamento                                                                        | Connessione a vite/a innesto |
| Lunghezza di spelatura                                                              | 9 mm                         |
| Calibro a tampone                                                                   | A4                           |
| Filettatura                                                                         | M3                           |
| Coppia min.                                                                         | 0,6 Nm                       |
| Coppia max.                                                                         | 0,8 Nm                       |

#### Omologazioni



Omologazioni

CSA, cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

#### Accessori

| Articolo         | Denominazione      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generale</b>  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3060335          | UT 4-QUATTRO/ 2P-F | Flangia a vite, per il collegamento a vite di spine COMBI, profilo e passo identici ai rispettivi morsetti COMBI.                                                                                                                                                                      |
| <b>Montaggio</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3047196          | ATP-UT-QUATTRO     | Piastra divisoria, Lunghezza: 69,7 mm, Larghezza: 2,2 mm, Altezza: 52,5 mm, Colore: grigio                                                                                                                                                                                             |
| 3022218          | CLIPFIX 35         | Appoggio terminale a montaggio rapido, per guida NS 35/7.5 oppure per guida NS 35/15 da 35 mm, siglabile con nastro Zack ZB 6 e ZB 8/27, portacartellini per morsettiere KLM 2 e KLM, spessore: 9,5 mm, colore: grigio                                                                 |
| 3022276          | CLIPFIX 35-5       | Appoggio terminale a montaggio rapido, per guida NS 35/7.5 oppure per guida NS 35/15, siglabile con nastro Zack ZB 5 e ZBF 5, portacartellini per morsettiere KLM 2, KLM3 e KLM3L, possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, spessore: 5,15 mm, colore: grigio |

|         |                             |                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0800886 | E/NS 35 N                   | Supporto terminale, larghezza: 9,5 mm, colore: grigio                                                                                                  |
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Guida di supporto, non perforata, Larghezza: 35 mm, Altezza: 7,5 mm, Lunghezza: 2000 mm, Colore: color argento                                         |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP              | Terminale per guida di supporto NS 35/7,5                                                                                                              |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | Guida profilo esterno, materiale: rame, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m                                                 |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM      | Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm              |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM    | Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m                                                  |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM   | Profilo esterno 35 mm (NS 35)                                                                                                                          |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | Profilo esterno 35 mm (NS 35)                                                                                                                          |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM   | Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m                                                      |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m                                                  |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM   | Guida di supporto, profilata, esecuzione alta, non perforata, spessore 1,5 mm, materiale: alluminio, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza 2000 mm |
| 1206573 | NS 35/15 CAP                | Terminale per guida di supporto NS 35/15                                                                                                               |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM   | Guida di supporto, materiale: Rame, non perforato, spessore 1,5 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m                                     |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM        | Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm               |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM      | Guida di supporto, materiale: acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m                                                   |
| 0806602 | NS 35/15 WH PERF 2000MM     | Profilo esterno 35 mm (NS 35)                                                                                                                          |
| 1204135 | NS 35/15 WH UNPERF 2000MM   | Profilo esterno 35 mm (NS 35)                                                                                                                          |
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM     | Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m                                                       |
| 1206586 | NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM   | Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m                                                   |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM  | Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, spessore 2,3 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m                                  |

**Piastra term.**

|         |                    |                                                                          |
|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3045648 | D-UT 4-QUATTRO/ 2P | Piastra terminale, Lunghezza: 82,4 mm, Larghezza: 2,2 mm, Colore: grigio |
| 3036738 | DP PS-6            | Piastrina distanziatrice, Colore: rosso                                  |
| 3047109 | DS-UT 2,5/4        | Segmento piastra terminale, Colore: grigio                               |

#### Ponticelli

|         |          |                                                  |
|---------|----------|--------------------------------------------------|
| 3030336 | FBS 2-6  | Ponticello a innesto, N. poli: 2, Colore: rosso  |
| 3030242 | FBS 3-6  | Ponticello a innesto, N. poli: 3, Colore: rosso  |
| 3030255 | FBS 4-6  | Ponticello a innesto, N. poli: 4, Colore: rosso  |
| 3030349 | FBS 5-6  | Ponticello a innesto, N. poli: 5, Colore: rosso  |
| 3030271 | FBS 10-6 | Ponticello a innesto, N. poli: 10, Colore: rosso |
| 3030365 | FBS 20-6 | Ponticello a innesto, N. poli: 20, Colore: rosso |
| 3032224 | FBS 50-6 | Ponticello a innesto, N. poli: 50, Colore: rosso |

#### Siglatura

|         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3040588 | PC              | Codifica, Lunghezza: 3 mm, Larghezza: 3 mm, Altezza: 6 mm, Colore: rosso                                                                                                                                                                                                    |
| 0818085 | UC-TM 6         | Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm                     |
| 0824589 | UC-TM 6 CUS     | Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm                                                    |
| 0828736 | UCT-TM 6        | Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm |
| 0829602 | UCT-TM 6 CUS    | Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm                                                    |
| 0811228 | X-PEN 0,35      | Penna di siglatura senza cartuccia per la siglatura manuale di cartellini, estremamente resistente allo strofinamento, spessore tratto 0,35 mm                                                                                                                              |
| 0824992 | ZB 6 CUS        | Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm                                                   |
| 1051003 | ZB 6:UNBEDRUCKT | Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm                                             |

#### Spina/adattatore

|         |           |                                  |
|---------|-----------|----------------------------------|
| 0201731 | MPS-IH BK | Cappuccio isolante, Colore: nero |
| 0201689 | MPS-IH BU | Cappuccio isolante, Colore: blu  |

|         |               |                                     |
|---------|---------------|-------------------------------------|
| 0201702 | MPS-IH GN     | Cappuccio isolante, Colore: verde   |
| 0201728 | MPS-IH GY     | Cappuccio isolante, Colore: grigio  |
| 0201676 | MPS-IH RD     | Cappuccio isolante, Colore: rosso   |
| 0201663 | MPS-IH WH     | Cappuccio isolante, Colore: bianco  |
| 0201692 | MPS-IH YE     | Cappuccio isolante, Colore: giallo  |
| 0201744 | MPS-MT        | spina di prova                      |
| 3032871 | PAI-4-N GY    | adattatore di prova, Colore: grigio |
| 3030996 | PS-6          | adattatore di prova, Colore: rosso  |
| 3038736 | PS-6/2,3MM RD | spina di prova, Colore: rosso       |

#### Utensili

|         |             |                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1205053 | SZS 0,6X3,5 | Utensile, per morsetti ST, isolato, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,6x3,5x100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Prodotti complementari

| Articolo | Denominazione | Descrizione |
|----------|---------------|-------------|
|----------|---------------|-------------|

#### Spina/adattatore

|         |                |                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3060115 | UP 4/ 1        | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio       |
| 3060021 | UP 4/ 1-L      | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio       |
| 3060034 | UP 4/ 1-L BU   | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: blu          |
| 3060047 | UP 4/ 1-L GNYE | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: giallo-verde |
| 3060050 | UP 4/ 1-M      | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio       |
| 3060063 | UP 4/ 1-M BU   | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: blu          |
| 3060076 | UP 4/ 1-M GNYE | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: giallo-verde |
| 3060089 | UP 4/ 1-R      | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio       |

|         |                |                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3060092 | UP 4/ 1-R BU   | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: blu          |
| 3060102 | UP 4/ 1-R GNYE | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: giallo-verde |
| 3060128 | UP 4/ 2        | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 2, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 12,4 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio      |
| 3060131 | UP 4/ 3        | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 3, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 18,6 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio      |
| 3060144 | UP 4/ 4        | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 4, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 24,8 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio      |
| 3060157 | UP 4/ 5        | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 5, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 31 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio        |
| 3060160 | UP 4/ 6        | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 6, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 37,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio      |
| 3060173 | UP 4/ 7        | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 7, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 43,4 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio      |
| 3060186 | UP 4/ 8        | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 8, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 49,6 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio      |
| 3060199 | UP 4/ 9        | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 9, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 55,8 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio      |
| 3060209 | UP 4/10        | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 10, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 62 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio       |
| 3060212 | UP 4/11        | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 11, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 68,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio     |
| 3060225 | UP 4/12        | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 12, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 74,4 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio     |
| 3060238 | UP 4/13        | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 13, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 80,6 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio     |
| 3060241 | UP 4/14        | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 14, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 86,8 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio     |
| 3060254 | UP 4/15        | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 15, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Larghezza: 93 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio       |

|         |                  |                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3045800 | UPBV 4/ 1        | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio       |
| 3045716 | UPBV 4/ 1-L      | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio       |
| 3045729 | UPBV 4/ 1-L BU   | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: blu          |
| 3045732 | UPBV 4/ 1-L GNYE | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: giallo-verde |
| 3045745 | UPBV 4/ 1-M      | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio       |
| 3045758 | UPBV 4/ 1-M BU   | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: blu          |
| 3045761 | UPBV 4/ 1-M GNYE | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: giallo-verde |
| 3045774 | UPBV 4/ 1-R      | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio       |
| 3045787 | UPBV 4/ 1-R BU   | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: blu          |
| 3045790 | UPBV 4/ 1-R GNYE | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: giallo-verde |
| 3045813 | UPBV 4/ 2        | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 2, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 12,4 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio      |
| 3045826 | UPBV 4/ 3        | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 3, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 18,6 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio      |
| 3045839 | UPBV 4/ 4        | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 4, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 24,8 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio      |
| 3045842 | UPBV 4/ 5        | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 5, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 31 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio        |
| 3045855 | UPBV 4/ 6        | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 6, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 37,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio      |
| 3045868 | UPBV 4/ 7        | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 7, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 43,4 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio      |

|         |           |                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3045871 | UPBV 4/ 8 | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 8, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 49,6 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio  |
| 3045884 | UPBV 4/ 9 | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 9, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 55,8 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio  |
| 3045897 | UPBV 4/10 | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 10, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 62 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio   |
| 3045907 | UPBV 4/11 | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 11, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 68,2 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio |
| 3045910 | UPBV 4/12 | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 12, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 74,4 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio |
| 3045923 | UPBV 4/13 | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 13, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 80,6 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio |
| 3045936 | UPBV 4/14 | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 14, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 86,8 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio |
| 3045949 | UPBV 4/15 | Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 15, Sezione:0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Larghezza: 93 mm, Altezza: 48,5 mm, Colore: grigio   |

## Disegni

Schema di collegamento



**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.