


# SK 14 VPE 300

Codice articolo: 3027941

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3027941>

Morsetto schermato, per la schermatura di barre collettrici, resistenza di passaggio < 1 mOhm

Dati commerciali	
EAN	 4 046356 285667
VPE	300
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	20,36 g

**Note dei prodotti**

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 13.03.2007



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

**Omologazioni**

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

## Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Generale</b>		
0404017	AK 4	Morsetto di alimentazione, Collegamento Connessione a vite, Corrente di carico: 41 A, Sezione: 0,5 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Larghezza: 7 mm, Colore: color argento
0421032	AKG 4 BK	Morsetto di collegamento, Collegamento Connessione a vite, Corrente di carico: 41 A, Sezione: 0,5 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Larghezza: 7 mm, Colore: nero
0421029	AKG 4 GNYE	Morsetto di collegamento, Collegamento Connessione a vite, Corrente di carico: 41 A, Sezione: 0,5 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Larghezza: 7 mm, Colore: giallo-verde

## Montaggio

3025341	AB-SK	Blocchetto per barre collettrici
0404428	AB/SS	Blocchetto in materiale isolante, con vite di blocco, utilizzabile a scelta per barre collettrici da 3 x 10 mm o 6 x 6 mm, colore: grigio
0402174	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	Barre collettrici per conduttori di neutro, 3 mm x 10 mm, lunghezza: 1.000 mm


## Disegni

### Diagramma



Disegno quotato

---



**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.