

PP-H 2,5/ 8

Codice articolo: 3209934

La figura mostra varianti a 6 poli



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3209934>

Maschio, Collegamento: Connessione Push-in, N. poli: 8,
Sezione: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Larghezza: 41,6 mm,
Altezza: 39 mm, Colore: grigio

Dati commerciali

EAN	 4 046356 366823
VPE	25
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	26,92 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 282 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 17.04.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Numero di piani	1
Numero collegamenti	1
Colore	grigio
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Dimensioni

Larghezza	41,6 mm
Lunghezza	15,8 mm
Altezza	39 mm

Dati tecnici

Corrente di carico massima	24 A (con una sezione conduttore di 2,5 mm ²)
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Attacco a norma	IEC 61984
Corrente nominale I _N	24 A
Tensione nominale U _N	500 V
Parete laterale aperta	nein
N. poli	8

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	26
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	14
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	2,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	0,5 mm ²
Collegamento	Connessione Push-in
Lunghezza di spelatura	10 mm
Calibro a tampone	A3

Omologazioni



Omologazioni

CSA, cULus Recognized, ABS, BV, GL, LR, NK, RS

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Custodia mobile		
3209701	PH 2,5/ 3	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 15,6 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 3, Colore: grigio
3209743	PH 2,5/ 7	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 36,4 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 7, Colore: grigio
Generale		
3209691	PH 2,5/ 2	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 10,4 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 2, Colore: grigio
3209714	PH 2,5/ 4	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 20,8 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 4, Colore: grigio
3209727	PH 2,5/ 5	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 26 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 5, Colore: grigio
3209730	PH 2,5/ 6	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 31,2 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 6, Colore: grigio
3209756	PH 2,5/ 8	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 41,6 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 8, Colore: grigio
3209507	PH 2,5/ 9	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 46,8 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 9, Colore: grigio
3209769	PH 2,5/10	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 52 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 10, Colore: grigio
3209772	PH 2,5/11	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 57,2 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 11, Colore: grigio
3209785	PH 2,5/12	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 62,4 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 12, Colore: grigio
3209798	PH 2,5/13	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 67,6 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 13, Colore: grigio

3209808	PH 2,5/14	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 72,8 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 14, Colore: grigio
3209811	PH 2,5/15	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 78 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 15, Colore: grigio

Montaggio

3040559	PR	Molla di bloccaggio, N. poli: 1, Colore: arancione
3040630	PR/2	Molla di bloccaggio, N. poli: 2, Colore: arancione
3040614	PRZ	Molla di bloccaggio, Larghezza: 5,2 mm, Lunghezza: 3 mm, N. poli: 2, Colore: arancione
3040591	PSH 3- 6	Fascetta per schermatura, Colore: nero
3040601	PSH 5-10	Fascetta per schermatura, Colore: nero
3040627	PZ/2	Fermacavo, N. poli: 2, Colore: nero
3040643	PZ/4	Fermacavo, N. poli: 4, Colore: nero

Piastra term.

3209824	DF-SP-H 2,5	Piastra flangiata, Lunghezza: 35,8 mm, Larghezza: 4,5 mm, Altezza: 24,7 mm, Colore: grigio
3061431	DFS-SP-H 2,5	Piastra flangiata, Lunghezza: 35,8 mm, Larghezza: 4,5 mm, Altezza: 24,7 mm, Colore: grigio

Spina/adattatore

3002843	ISH 2,5/0,2	Guaina d'arresto, Colore: bianco
3002856	ISH 2,5/0,5	Guaina d'arresto, Colore: grigio
3002869	ISH 2,5/1,0	Guaina d'arresto, Colore: nero
0201731	MPS-IH BK	Cappuccio isolante, Colore: nero
0201689	MPS-IH BU	Cappuccio isolante, Colore: blu
0201702	MPS-IH GN	Cappuccio isolante, Colore: verde
0201728	MPS-IH GY	Cappuccio isolante, Colore: grigio
0201676	MPS-IH RD	Cappuccio isolante, Colore: rosso
0201663	MPS-IH WH	Cappuccio isolante, Colore: bianco
0201692	MPS-IH YE	Cappuccio isolante, Colore: giallo
0201744	MPS-MT	spina di prova

Disegni

Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.