Dati di base

PC 35 HC/ 3-STF-15,00

Codice articolo: 1762602



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1762602

Spina, Corrente nominale: 125 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, N. poli: 3, Passo: 15 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Argento

Dati commerciali	
EAN	4 046356 441223
VPE	25
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	104,00 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 440 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 13.08.2008

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Lunghezza	50,3 mm
Altezza	40 mm
Passo	15 mm
Misura a	30 mm
N. poli	3

Filettatura	M5
Coppia min.	2,5 Nm
Coppia max.	4,5 Nm

Dati tecnici

Famiglia articolo	PC 35 HC/..-STF
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	8 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	1000 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	1000 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	125 A
Tensione nominale U_N	1000 V
Sezione nominale	35 mm²
Corrente di carico massima	125 A
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Lunghezza di spelatura	20 mm
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	600 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	115 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group C	600 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group C	115 A

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,5 mm²
Sezione conduttore rigido max.	35 mm²
Sezione conduttore flessibile min.	0,5 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	35 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	1 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	35 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	35 mm²

Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	20
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	2
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,5 mm²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	6 mm²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,5 mm²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	6 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,5 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	4 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,5 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	6 mm²
AWG secondo UL/CUL min	16
AWG secondo UL/CUL max	2

Omologazioni


Omologazioni: cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Diagramma



Tipo: PC 35 HC/...-STF-15,00 con PC 35 HC/...-GF-15,00

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.