

WMRP

Codice articolo: T0052917199N



Benefits

- › Micro saldatore 40 W, 12 V
- › Per componenti molto piccoli con elevato fabbisogno energetico
- › Per un lavoro preciso al microscopio con componenti molto piccoli
- › Saldatore per stazioni di riparazione WR 3M e stazione di saldatura WT 2M
- › Cambio rapido e senza utensili della punta di saldatura RT
- › Il sistema attivo punta di saldatura (cartuccia) permette di sostituire l'intera punta di saldatura quando il saldatore è caldo
- › Tempo di riscaldamento estremamente breve
- › Risparmio energetico grazie alla funzione di stand-by
- › Tempo di risposta ottimale



Technical Data

Tecnologia radiatore Active Tip	on
Tecnologia di riscaldamento Power Response	---
Tecnologia del radiatore Silver Line	---
Tensione	12 V
Potenza	40 W (55 W with RT 11)
Famiglia di punte	RT
Unità di alimentazione	WD 1M, WR 3M, WD 3M
WX compatibile	---
Intervallo di temperatura °C	100 - 450
Intervallo di temperatura °F	150 - 950
Tempo di riscaldamento	3
Supporto di sicurezza	T0051515699
Deposito di sicurezza (optional)	---
Bussola per punta	---
Aspirazione diretta integrata	Attacco T0052918599