

# HAP 200 Set

Codice articolo: T0052711799N



## Benefits

- › 200 W, 24 V
- › Range temperatura da 50°C a 550°C
- › Attivazione con microinterruttore



### Technical Data

Tecnologia radiatore Active Tip	---
Tecnologia di riscaldamento Power Response	---
Tecnologia del radiatore Silver Line	on
Tensione	24 V
Potenza	200 W
Famiglia di punte	F, R, D, Q
Unità di alimentazione	WR 3M, WR 3ME
WX compatibile	---
Intervallo di temperatura °C	50 - 550
Intervallo di temperatura °F	150 - 950
Tempo di riscaldamento	---
Supporto di sicurezza	WDH 30 (T0051515299)
Deposito di sicurezza (optional)	WDH 30 (T0051515299)
Bussola per punta	---
Aspirazione diretta integrata	---