

WP 80 Set

Codice articolo: T0052918199N



Benefits

- › 80 W, 24 V
- › Saldatore WP 80 con design per ridotta distanza "tip-to-grip"
- › Supporto di sicurezza ergonomico con 4 inclinazioni regolabili



Technical Data

Tecnologia radiatore Active Tip	---
Tecnologia di riscaldamento Power Response	---
Tecnologia del radiatore Silver Line	on
Tensione	24 V
Potenza	80 W
Famiglia di punte	LT
Unità di alimentazione	PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME
WX compatibile	---
Intervallo di temperatura °C	50 - 450
Intervallo di temperatura °F	150 - 850
Tempo di riscaldamento	10
Supporto di sicurezza	WDH 10 (T0051512199)
Deposito di sicurezza (optional)	WDH 10 (T0051512199), WDH 10T (T0051516199)
Bussola per punta	T0058744845
Aspirazione diretta integrata	Attacco T0052918699 / T0052918599