

SACC-EC-M12FS-4CON-PG9/1,5

Codice articolo: 1508349



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1508349>

Connettore femmina da incasso sensore-attuatore, 4 poli, M12, codifica A, montaggio anteriore/a vite con filettatura Pg9, posizionabile, con filo TPE da 1,5 m, 4x 0,34 mm²

Dati commerciali

EAN	 4 017918 889388
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	39,00 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 20.10.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	250 V
N. poli	4
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ

Lungh. cavo	1,5 m
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)

Dati generici

Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA66 GF
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Collegamento	Fili singoli
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Tipo cavo	Filo in TPE
Sezione conduttore	0,34 mm ²
Linea segnale AWG	22
Struttura conduttore segnale linea	7x 0,25 mm
Diametro cavo incluso isolamento	1,2 mm ±0,07 mm
Isolamento spessore parete	0,21 mm
Colori filo	marrone, bianco, blu, nero
Materiale isolamento fili	TPE
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Resistenza di isolamento	≥ 20 MΩ*km
resistenza del conduttore	≤ 57,6 Ω/km
Tensione nominale cavo	300 V
Tensione di prova cavo	2000 V AC

Omologazioni



Omologazioni

UL Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
----------	---------------	-------------

Montaggio


1504084	SACC-E-MU-PG9	Dado piatto con filettatura Pg9
---------	---------------	---------------------------------

Disegni

Disegno quotato




M12 Connettori da incasso




Sezione custodia per filettatura di fissaggio PG9, montaggio a parete con filettatura

Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore maschio M12 e del connettore femmina M12

Disegno schema



Pinning connettore femmina M12, 4 poli, codifica A, lato femmina

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.