

SACC-E-FS-17CON-M16/0,5 SCO

Codice articolo: 1556294



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1556294>

Connettore femmina da incasso sensore-attuatore, 17 poli, M12 SPEEDCON, codifica A, montaggio anteriore/a vite con filettatura M16, con filo PVC da 0,5 m, 17 x 0,14 mm²



Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 29.11.2006



Dati commerciali

EAN	4 046356 176774
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	33,50 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 26 (PC-2009)

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	1,5 A
Tensione di dimensionamento	30 V
N. poli	17
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ

Lungh. cavo	0,5 m
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	A - Standard
Tipo di segnale/categoria	Universale
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Tipo di montaggio	Montaggio anteriore M16 x 1,5
Collegamento	Fili singoli
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Tipo cavo	Filo in TPE
Sezione conduttore	0,14 mm ²
Linea segnale AWG	26
Colori filo	codifica colorata DIN 47100
Materiale isolamento fili	TPE
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa)

Omologazioni



Omologazioni


GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni


Disegno quotato



M12 Connettori da incasso




Sezione custodia per filettatura di fissaggio M16, montaggio a parete con filettatura



Sezione custodia per filettatura di fissaggio M16, parete di montaggio con foro passante (in alternativa con superficie antitorsione)


Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore femmina M12

Disegno schema

Pinning connettore femmina M12, 17 poli, vista lato femmina



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.