


UM 45-D25SUB/S/ZFKDS

Codice articolo: 2293637


La figura illustra la versione UM 45-D 37SUB/S/ZFKDS

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2293637>

Modulo VARIOFACE con connessione a molla e connettore maschio D-Sub, per montaggio su NS 35/7,5, n. poli 25



Dati commerciali

EAN	 4 017918 120535
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	84,38 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 286 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 11.04.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Tensione nominale U_N	125 V AC/DC
Max. amperaggio per segnale	2,5 A
	1,5 A (con carico uniforme di tutte le derivazioni)
N. poli	25
Larghezza	90 mm

Altezza	45 mm
Profondità	50 mm
Segnalazione stato	No
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Tensione di prova	800 V (50 Hz, 1 min)
Posizione d'installazione	A scelta
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,2 kV
Tensione di isolamento nominale	125 V

Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Attacco per scheda
Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a molla
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	1,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	14
Lunghezza di spelatura	8 mm

Dati di connessione connessione 2

Denominazione collegamento	Attacco ad innesto D-SUB
Numero collegamenti	1
Collegamento	Connettore maschio D-SUB
N. poli	25

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Cavo/condotto		
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Cavo intestato schermato con un connettore maschio e uno femmina D-SUB, lunghezza variabile
2926153	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M	Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 25 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 25 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 0,5 m
2926166	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M	Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 25 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 25 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 1 m
2926179	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M	Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 25 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 25 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 1,5 m
2926182	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M	Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 25 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 25 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 2 m
2926195	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M	Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 25 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 25 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 3 m
2926205	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M	Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 25 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 25 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 4 m
2926218	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M	Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 25 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 25 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 6 m
2302120	CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza 0,5 m
2302133	CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza 1 m


2302146	CABLE-D25SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza 1,5 m
2302159	CABLE-D25SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza 2 m
2302162	CABLE-D25SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza: 3 m
2302175	CABLE-D25SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza: 4 m
2302188	CABLE-D25SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza: 6 m

Utensili

1204504	SZF 0-0,4X2,5	Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,4x2,5x75 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
---------	---------------	--

Disegni

Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.