Dati di base

SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH

Codice articolo: 1542897



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1542897

Connettori, 4-poli, Connettori diritti M8, Connessione a vite, Materiale zigrinato: Ottone, nichelato, Diametro esterno cavo 3,5 mm ... 5,5 mm

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.05.2006

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 046356 097819
VPE	1
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	31,50 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 43 (PC-2009)

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	30 V
N. poli	4
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M8 IEC 61076-2-104
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Cicli di manovra	≥ 100
Coppia di serraggio	0,2 Nm (Ghiera M8)
	0,3 Nm ... 0,4 Nm (Ghiera di serraggio con diametro esterno cavi 3 mm ... 4 mm)
	0,8 Nm ... 1 Nm (Ghiera di serraggio con diametro esterno cavi 4 mm ... 8 mm)
	0,1 Nm (Morsetti a vite)
	Screw plug insert with sleeve housing as far it will go
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PUR / PA66
Materiale impugnature	ottone, nichelato
Materiale ghiera	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore	0,14 mm² ... 0,5 mm²
Sezione conduttore AWG	26 ... 20
Indicazione per il montaggio	I fili possono essere collegati con i capocorda (senza isolamento) o senza capocorda
Diametro esterno conduttore	3,5 mm ... 5,5 mm
Segnalazione stato	No
Lunghezza di spelatura della guaina isolante	12 mm
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	4 mm

Omologazioni

Omologazioni	GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Cavo/conduttore		
1535794	SAC-4P-100,0-PUR/SH-0,25	Matassa di cavo, PUR senza alogenati nero, 4 poli, schermata, 4 x 0,25 mm2, conduttori di colore: marrone / bianco / blu / nero, lunghezza: 100 m
1501715	SAC-4P-100,0-PUR/SH-0,34	Matassa di cavo, PUR senza alogenati nero, 4 poli, schermata, conduttori di colore: marrone / bianco / blu / nero, lunghezza: 100 m
Elementi di protezione e di chiusura		
1430857	PROT-M 8 FS-PA-CHAIN	Tappo M8 in plastica con nastro di fissaggio per cavi sensore, per connettori maschio M8
Utensili		
1208474	SACC BIT M8-D12	Inserto a innesto per montaggio di connettori SACC M8 liberamente confezionabili con ghiera longitudinale, tranne connettore M8 con connessione rapida QUICKON, per comando esagonale da 4 mm
1208487	TSD 02 SAC	Giravite dinamometrico, con coppia preimpostata a 0,2 Nm e comando esagonale da 4 mm per connettori M8
1212224	TSD-M 1,2NM	Avvitatore a coppia, accuratezza a norma EN ISO 6789, regolabile da 0,3 - 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Bit adattatore, per avvitatori TSD-M…, azionamento E6,3-1/4", con esagono da 4 mm per l'alloggiamento di bit SAC


Disegni

Disegno quotato



Connettore maschio M8 x 1, diritto, schermato

Disegno schema



Pinning connettore maschio M8, 4 poli, vista lato maschio

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.