

**SACC-M 8MS-3QO-0,5-M**

Codice articolo: 1441024

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1441024>

Connettore sensore-attuatore, connettore maschio, diritto, 3 poli, M8, zigrinatura in metallo, diametro max. del cavo 5,0 mm

**Dati commerciali**

EAN	 4 046356 515917
VPE	1
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	7,70 g

**Note dei prodotti**

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 16.06.2009



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

**Dati tecnici****Dati generali**

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	60 V
N. poli	3
Resistività di massa	≤ 5 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 80 °C (connettore / connecttore femmina)

#### Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M8 IEC 61076-2-104
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP65 IP67
Cicli di manovra	≥ 100
Coppia di serraggio	0,6 Nm (Dado di compressione) 0,2 Nm (Ghiera M8)
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale impugnature	PA 6
Materiale ghiera	Ottone, nichelato
Collegamento	Connessione a perforazione di isolante
Sezione conduttore	0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	24 ... 20
Diametro cavo isolamento compreso	0,75 mm ... 1,5 mm ±0,05 mm
Frequenza di collegamento di una linea di sezione identica	10
Diametro esterno conduttore	2,5 mm ... 5 mm ± 0,2 mm
Materiale isolante dei fili	PVC / PE / PP
Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo	Classe 2-6
Segnalazione stato	No
Lunghezza di spelatura della guaina isolante	40 mm

#### Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

## Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Cavo/condotto</b>		
1501689	SAC-3P-100,0-PUR/0,25	Matassa di cavo, PUR senza alogenati nero, 3 poli, conduttori di colore: marrone / blu / nero, lunghezza: 100 m
1501650	SAC-3P-100,0-PUR/0,34	Matassa di cavo, PUR senza alogenati nero, 3 poli, conduttori di colore: marrone / blu / nero, lunghezza: 100 m
<b>Elementi di protezione e di chiusura</b>		
1430857	PROT-M 8 FS-PA-CHAIN	Tappo M8 in plastica con nastro di fissaggio per cavi sensore, per connettori maschio M8

## Utensili


1208461	SAC BIT M8-D10	Inserto a innesto per montaggio di cavi sensore-attuatore con connettore M8 e per connettore M8 con connessione rapida QUICKON, per comando esagonale da 4 mm
1208487	TSD 02 SAC	Giravite dinamometrico, con coppia preimpostata a 0,2 Nm e comando esagonale da 4 mm per connettori M8
1212224	TSD-M 1,2NM	Avvitatore a coppia, accuratezza a norma EN ISO 6789, regolabile da 0,3 - 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Bit adattatore, per avvitatori TSD-M..., azionamento E6,3-1/4", con esagono da 4 mm per l'alloggiamento di bit SAC

## Disegni

### Disegno funzionamento




Disegno quotato



Connettore maschio M8 x 1, versione diritta

Disegno schema



Pinning connettore maschio M8, 3 poli, vista lato maschio

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.