Dati di base

HC-MOT-AFL-SET

Codice articolo: 1409053



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1409053

Connett. lato motore, custodia metallica da incasso EMC incl. inserto portacontatti a crimp., con guarniz. piatta e coperchio laccato, senza contatti a crimp., custodia con passivaz. a strato spesso compatibile con la laccatura

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.09.2010

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 046356 619349
VPE	1
Tariffa doganale	79070000
Peso lordo pezzi	261,80 g

Dati tecnici

Dati generali

Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 100 °C
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Grado di protezione	IP67
Cicli di manovra	≥ 100

Esecuzione	MOT
Sezione di collegamento	0,35 mm² ... 2,5 mm² (Contatti a crimpare di potenza)
	0,14 mm² ... 1 mm² (Contatti a crimpare di comando)
Sezione di collegamento AWG	20 ... 14 (Contatti a crimpare di potenza)
	26 ... 18 (Contatti a crimpare di comando)
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	6 mm (Contatti a crimpare di potenza)
	4,5 mm (Contatti a crimpare di comando)

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	EPDM
Materiale custodia	GD-Zn
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Au
Materiale superficie di contatto, contatto di potenza	Au
Materiale superficie di contatto, contatto di comando	Au
Materiale inserto portacontatti	PA

Dati elettrici

Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V (Segnale)
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV (Circuito di potenza fase-custodia)
	8 kV (Circuito di potenza fase-fase)
	4 kV (Circuito di comando)
Corrente di dimensionamento	16,5 A (Contatti di potenza)
	2,5 A (Contatti di comando)

Omologazioni

Omologazioni cCSAus, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1409147	HC-MOT-SD-L-KU	Coperchio di protezione laccato per la custodia sul lato motore
Spina/adattatore		
1600027	CP-HCC 4	Linguetta di codifica, Colore: rosso

Disegni

Diagramma







Diagramma derating

Disegno quotato






Disegno quotato



Disegno flangia (1,5*=dimens. interfacce min. fino a questa altezza).

Disegno schema

Pinning lato collegamenti



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.