

## Capocorda - C-BCSI 6/18X4,5 - 3240533

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Ponticello piatto a pettine, giallo, 4 - 6 mm<sup>2</sup>, dimensione connettore 32 x 4,5 mm

### Product Features

- Area di pinzatura saldobrasata per forze di estrazione dei conduttori massime in combinazione con le pinze CRIMPFOX RCI...
- Inserimento semplice e sicuro dei conduttori con "EASY ENTRY"
- Assenza di alogeni
- Stagnato elettroliticamente

### Key commercial data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 50            |
| GTIN             | 4046356528030 |

### Technical data

#### Dimensioni

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Lunghezza (b)                       | 32 mm  |
| Larghezza (a)                       | 4,5 mm |
| Lunghezza zona di contatto          | 18 mm  |
| Lunghezza collare isolante (c)      | 14 mm  |
| Misure interne collare isolante (d) | 6,6 mm |
| Spessore materiale (g)              | 1 mm   |

#### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 105 °C |
| Temperatura intervallo breve     | 120 °C            |
| Temperatura costante max.        | 105 °C            |

#### Generalità

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Colore                 | giallo          |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm            |
| Sostanze contenute     | Senza alogenati |
| Materiale              | CU              |

### classifications

eCl@ss

# Capocorda - C-BCSI 6/18X4,5 - 3240533

## classifications

### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 4.0</b> | 27060701 |
| <b>eCl@ss 4.1</b> | 27060701 |
| <b>eCl@ss 5.0</b> | 27400201 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27400201 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27400201 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27400201 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27400201 |

### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 2.0</b> | EC000005 |
| <b>ETIM 3.0</b> | EC000005 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC001052 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC001052 |


### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 27113201 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 27121703 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 27121703 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 27121703 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 27121703 |

## Drawings

# Capocorda - C-BCSI 6/18X4,5 - 3240533

Disegno quotato



© Phoenix Contact 2013 - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>