

SACB-4/ 8-L-M23 180

Codice articolo: 1692682

La figura illustra una variante con 8 punti di connessione



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1692682>

Box sensore/attuatore, con LED, con cavo MASTER in PUR senza alogenati, cartellino e porte doppie, Collegamento: Connettore femmina M12 Plastica, Numero degli slot: 4, N. poli: 5, Piedinatura slot: doppi, Segnalazione stato: sì, pnp; Connessione linea principale: Connessione M23 180°, Schermatura: no

Dati commerciali

EAN	 4 017918 177751
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	113,00 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 114 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 27.04.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Tensione di dimensionamento	24 V DC
Tensione d'esercizio massima U_{max}	30 V DC
Carico di corrente ammesso per segnale I/O	2 A
Carico di corrente per punto di connessione	4 A

Corrente di dimensionamento totale	12 A
N. poli	5
Numero degli slot	4
Grado di protezione	IP65
	IP67
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 75 °C
Tipo di attacco sensore-attuatore	Connettore femmina M12

Funzione di diagnostica locale

Diagnostica locale	Tensione di alimentazione LED verde
	Segnalazione stato I/O LED giallo

Dati cavo di uscita

Collegamento	Connessione M23
Coppia di serraggio slot cavo sensore-attuatore	0,4 Nm
Coppia di serraggio tappo a vite	0,4 Nm

Materiale isolante

Materiale custodia	PA
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PA
Materiale contatti lato cavo di uscita	lega Cu
Materiale superficie contatti lato cavo di uscita	dorato
Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita	PA
Materiale boccia filettata	pressofuso di zinco
Materiale O-ring	NBR

Piedinatura

Slot/polo = colore conduttore o connessione	1 / 4 (A) = 15
---	----------------

	1 / 2 (B) = 7
	2 / 4 (A) = 5
	2 / 2 (B) = 4
	3 / 4 (A) = 16
	3 / 2 (B) = 8
	4 / 4 (A) = 3
	4 / 2 (B) = 14
	1-4 / 1 (+ 24 V) = 19
	1-4 / 3 (0 V) = 6
	1-4 / 5 (PE) = 12

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Connettore femmina		
1684056	RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U	Connettore femmina, N. poli: 19, Segnalazione stato: No; Connessione linea principale: Connettore femmina M23, Lunghezza cavo: 5 m, Schermatura: no
1684069	RCK-TGUM/BL16+3/10,0PUR-U	Connettore femmina, N. poli: 19, Segnalazione stato: No; Connessione linea principale: Connettore femmina M23, Lunghezza cavo: 10 m, Schermatura: no
1684072	RCK-TWUM/BL16+3/ 5,0PUR-U	Connettore femmina, N. poli: 19, Segnalazione stato: No; Connessione linea principale: Connettore femmina M23, Lunghezza cavo: 5 m, Schermatura: no
1684085	RCK-TWUM/BL16+3/10,0PUR-U	Connettore femmina, N. poli: 19, Segnalazione stato: No; Connessione linea principale: Connettore femmina M23, Lunghezza cavo: 10 m, Schermatura: no

1000042	V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3	Connettore femmina M23, 19 poli, diritto, liberamente configurabile, con connessione a saldare, per diametro esterno cavo 10 mm ... 14 mm
1000044	V-RC/TWUM 13/KVD 13/LBL 16+3	Connettore femmina M23, 19 poli, angolato, liberamente configurabile, con connessione a saldare, per diametro esterno cavo 10 mm ... 14 mm

Elementi di protezione e di chiusura

1680539	PROT-M12	Tappo a vite M12 per connettori femmina M12 non occupati del cavo sensore/attuatore, box e connettori da incasso
---------	----------	--

Generale

1665062	PLUSCON-RCS	Chiave a tubo speciale, attrezzi speciali per il montaggio della custodia confezionabile del connettore M23, per custodia mobile e per giunti
---------	-------------	---

Siglatura

2809128	ZBN 18:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 18 mm, Dimensioni campo di siglatura: 18 x 5 mm
---------	-------------------	---

Tappo


1685013	KSK 1	Tappo di plastica, per connettori maschio M23 inutilizzati
1665897	MSK 1	Tappo M23 di metallo, per connettori maschio M12 inutilizzati, senza fune in acciaio
1665907	MSK 2	Tappo M23 di metallo, per connettori maschio M12 inutilizzati, con fune in acciaio

Utensili


1208432	SAC BIT M12-D15	Insero a innesto per montaggio di cavi sensore-attuatore con connettore M12 e per connettore M12 con connessione rapida QUICKON, per comando esagonale da 4 mm
1208445	SACC BIT M12-D20	Insero a innesto per montaggio di connettori SACC M12 liberamente confezionabili, tranne connettore M12 con connessione rapida QUICKON, per comando esagonale da 4 mm
1208429	TSD 04 SAC	Giravite dinamometrico, con coppia preimpostata a 0,4 Nm e comando esagonale da 4 mm per connettori M12

Disegni


Disegno quotato




Schema di collegamento



Disegno schema



Punto di connessione femmina M12, 5 poli



Attacco M23 maschio, 19 poli

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.