

WSM 1C SOLDSTWBATTERY 100-230V UK F/G



Inte RT 3, punta a cacciavite, 3 mm e

Benefits

- > La soluzione per il tecnico addetto all'assistenza
- > 50 W



Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	137 x 110 x 55
Dimensioni L x L x H (pollice)	5,39 x 4,33 x 2,17 Inch
Peso (ca) in kg	0.41
Tensione	100-240 V AC / 12 V DC
Potenza	50 W
Canali	1
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	100 - 400
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	210 - 750
Precisione di temperatura °C	± 9
Precisione di temperatura °F	± 17
Stabilità di temperatura °C	± 5
Stabilità di temperatura °F	± 9
Presa per compensazione potenziale	Mediante connettore da 3,5 mm sul retro dell'apparecchio
Display	Tecnologia "touch-sensor"
Consumo d'aria l/min	---
Pressione di esercizio in bar/psi	---
Portata l/min	---
Depressione	---