

WR 2

Unità di alimentazione, 2 canali, 250 W
Codice articolo: T0053377699N



Benefits

- > 2 independent channels with automatic tool recognition
- > Simultaneous operation up to 2 tools



Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	280 x 240 x 103
Dimensioni L x L x H (pollice)	11,02 x 9,45 x 4,06
Peso (ca) in kg	5.6
Tensione	230 V
Potenza	250 W (300 W)
Canali	2
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	50 - 550
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	150 - 999
Precisione di temperatura °C	±9
Precisione di temperatura °F	±17
Stabilità di temperatura °C	±2
Stabilità di temperatura °F	±4
Presa per compensazione potenziale	Tramite un connettore da 3,5 mm dell'apparecchio (stato fondamentale messa a terra dura)
Display	LCD
Consumo d'aria l/min	---
Pressione di esercizio in bar/psi	---
Portata l/min	18
Depressione	0,7 bar