


**EC 4**

Codice articolo: 3240168

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240168>

Morsettiera Europa in polipropilene, bianca, per il collegamento di conduttori rigidi e flessibili con e senza capocorda con una sezione compresa tra 0,5 e 4 mm<sup>2</sup>

**Dati commerciali**

EAN	 4 046356 457774
VPE	10
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	17,81 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 714 (CL-2009)

**Note dei prodotti**

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 02.10.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

**Dati tecnici****Informazioni generali**

Numero di piani	1
Numero collegamenti	24
Colore	bianco
Materiale isolante	PP
Classe di combustibilità a norma UL 94	-

**Dimensioni**

Larghezza	16,6 mm
Lunghezza	94,9 mm
Altezza	13 mm

**Dati tecnici**

Corrente nominale $I_N$	32 A (con una sezione conduttore di 4 mm <sup>2</sup> )
Tensione nominale $U_N$	450 V
N. poli	12

**Dati di collegamento**

Sezione conduttore rigido min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	20
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Sezione conduttore flessibile min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione min. conduttore flessibile AWG	20
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	12
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	2,5 mm <sup>2</sup>
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,5 mm <sup>2</sup>
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	1 mm <sup>2</sup>
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	1 mm <sup>2</sup>
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	0,5 mm <sup>2</sup>
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	5 mm
Filettatura	M2,6
Coppia min.	0,4 Nm
Coppia max.	0,5 Nm

## Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

---

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.