

# WP 120

Codice articolo: T0052919399N



## Benefits





### Technical Data

Tecnologia radiatore Active Tip	---
Tecnologia di riscaldamento Power Response	on
Tecnologia del radiatore Silver Line	---
Tensione	24 V
Potenza	120 W
Famiglia di punte	XT, XT Testa saldante
Unità di alimentazione	PUD 121, PU WAD 101IG, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME, WT 1H, WT 2M
WX compatibile	---
Intervallo di temperatura °C	50 - 450
Intervallo di temperatura °F	150 - 850
Tempo di riscaldamento	14
Supporto di sicurezza	---
Deposito di sicurezza (optional)	WDH 10 (T0051512199), WDH 10T (T0051516199)
Bussola per punta	T0058763709, T0058765802
Aspirazione diretta integrata	---