

# WR 3M

Unità di alimentazione, 360 W (400 W)  
Codice articolo: T0053366699N



## Benefits





### Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	280 x 240 x 103
Dimensioni L x L x H (pollice)	11,02 x 9,45 x 4,06
Peso (ca) in kg	7.3
Tensione	230 V
Potenza	360 W (400 W)
Canali	3
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	93 - 454
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	200 - 850
Precisione di temperatura °C	±9°C
Precisione di temperatura °F	±17°F
Stabilità di temperatura °C	±2°C
Stabilità di temperatura °F	±4°F
Presa per compensazione potenziale	Mediante bussola di innesto da 3,5 mm sul lato dell
Display	LCD
Consumo d'aria l/min	---
Pressione di esercizio in bar/psi	---
Portata l/min	18
Depressione	0,7 bar, max