

WXP 120

Codice articolo: T0052920199N



Benefits

- › L'utensile versatile da 120 W, 24 V per stazioni WX
- › Per applicazioni di saldatura con componenti di varie dimensioni ad elevata temperatura
- › Punta saldanti intercambiabili a basso costo
- › Massima trasmissione di calor
- › Punta saldante con posizione del sensore ottimizzata
- › Rapido tempo di ripresa della temperatura



Technical Data

Tecnologia radiatore Active Tip	---
Tecnologia di riscaldamento Power Response	on
Tecnologia del radiatore Silver Line	---
Tensione	24 V
Potenza	120 W
Famiglia di punte	X, XT Testa saldante
Unità di alimentazione	---
WX compatibile	on
Intervallo di temperatura °C	100 - 450
Intervallo di temperatura °F	200 - 850
Tempo di riscaldamento	14
Supporto di sicurezza	WDH 10 (T0051512199)
Deposito di sicurezza (optional)	WDH 10 (T0051512199)
Bussola per punta	T0058765711, T0058765766
Aspirazione diretta integrata	Attacco T0052921499