


WX 1

Unità di alimentazione a 1 canale WX 1 200 W
Codice articolo: T0053417699N



Benefits

- › Concetto di funzionamento innovativo
- › Solido touch screen con vetro antistatico a norma ESD
- › Uso intuitivo, mediante il pulsante a rotella con tasto di immissione e guida dita.
- › Retroilluminazione a LED di colore blu
- › Menu guida multilingua
- › Alta funzionalità
- › Non necessita di supporti di sicurezza con funzione Stop+Go, grazie al sensore di movimento integrato negli utensili
- › Precisione ottimizzata, migliore stabilità mediante sensore di valutazione nel saldatore
- › Parametrizzazione specifica dell'utensile mediante memoria parametri nel saldatore.
- › Controllo visivo del processo mediante anulare a LED di colore blu



Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	174 x 154 x 135
Dimensioni L x L x H (pollice)	6,85 x 6,06 x 5,31
Peso (ca) in kg	3.42
Tensione	230 V, 50 Hz
Potenza	200 W
Canali	1
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	100 - 550
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	200 - 999
Precisione di temperatura °C	±9
Precisione di temperatura °F	±17
Stabilità di temperatura °C	±2
Stabilità di temperatura °F	±4
Presa per compensazione potenziale	Mediante bussola di innesto da 3,5 mm sul lato dell'apparecchio.
Display	255 x 128 pixel / Retroilluminazione
Consumo d'aria l/min	---
Pressione di esercizio in bar/psi	---
Portata l/min	---
Depressione	---