



- Piastra di preriscaldamento a infrarossi
- 200 W, 230 V
- Superficie riscaldabile 120 x 60 mm
- Range temperatura 50°C - 400°C
- Display digitale per temperature reali e selezionate
- Controllo elettronico della temperatura
- Elementi ceramici a infrarossi ad alta temperatura per un veloce ed efficace riscaldamento
- 2 Supporti per circuiti stampati Easy Fix

WHP 200 Piastra di preriscaldamento a infrarossi

Codice articolo: T0053371699N

Dimensioni L x L x H (mm)	165 x 195 x 70 mm
Dimensioni L x L x H (pollice)	6.5 x 7.68 x 2.76 Inch
Peso (ca) in kg	---
Tensione	220 - 240 V, 50/60 Hz
Potenza	200 W
Canali	---
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	---
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	---
Precisione di temperatura °C	---
Precisione di temperatura °F	---
Precisione di temperatura aria calda °C	---
Precisione di temperatura aria calda °F	---
Stabilità di temperatura °C	---
Stabilità di temperatura °F	---
Presa per compensazione potenziale	---
Display	---
Pompa per vuoto supplementare	---
Quantità aria calda max. l/min (in funzione dell'utensile)	---
Portata l/min	---
Vuoto max.	---
Interfaccia	---