

LR 21 Set

Codice articolo: T0052918799N



Benefits

- > 50 W, 24 V
- > Per saldature standard



Technical Data

Tecnologia radiatore Active Tip	---
Tecnologia di riscaldamento Power Response	---
Tecnologia del radiatore Silver Line	on
Tensione	24 V
Potenza	50 W
Famiglia di punte	ET
Unità di alimentazione	PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME
WX compatibile	---
Intervallo di temperatura °C	50 - 450
Intervallo di temperatura °F	150 - 850
Tempo di riscaldamento	38
Supporto di sicurezza	WDH 30 (T0051515299)
Deposito di sicurezza (optional)	KH 20 (T0051502099), WDH 30 (T0051515299)
Bussola per punta	T0051031199
Aspirazione diretta integrata	Attacco T0052512599