

WP 120 Set

Codice articolo: T0052919499N



Benefits

- > 120 W, 24 V
- > L'utensile versatile da 120 watt. Per applicazioni di saldatura con componenti di varie dimensioni ad elevata temperatura.



Technical Data

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tecnologia radiatore Active Tip | --- |
| Tecnologia di riscaldamento Power Response | on |
| Tecnologia del radiatore Silver Line | --- |
| Tensione | 24 V |
| Potenza | 120 W |
| Famiglia di punte | XT, XT Testa saldante |
| Unità di alimentazione | PUD 121, PU WAD 101IG, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME, WT 1H, WT 2M |
| WX compatibile | --- |
| Intervallo di temperatura °C | 50 - 450 |
| Intervallo di temperatura °F | 150 - 850 |
| Tempo di riscaldamento | 14 |
| Supporto di sicurezza | WDH 10T (T0051516199N) |
| Deposito di sicurezza (optional) | --- |
| Bussola per punta | T0058763709, T0058765802 |
| Aspirazione diretta integrata | --- |