

WXD 2020

Stazione di saldatura e dissaldatura, 2 canali 200 W (255 W)
Codice articolo: T0053429699N



Benefits

- › Stazione di saldatura WXD 2 e dissaldatura, 2 canali con WXDP 120 e saldatore WXP 120
- › Utensili di saldatura e dissaldatura con tecnologia WX intelligente
- › Collegamento ad aria compressa alimentata esternamente per elevati risultati di vuoto
- › A basso consumo energetico: modalità stand-by automatica per gli strumenti
- › Display con vetro a norma ESD brevettato. Rapida e semplice impostazione dei parametri di saldatura.





Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	174 x 154 x 135
Dimensioni L x L x H (pollice)	6, 69 x 5, 94 x 5, 12
Peso (ca) in kg	3.8
Tensione	230 V, 50 Hz
Potenza	200 W (255 W)
Canali	2
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	---
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	---
Precisione di temperatura °C	±9
Precisione di temperatura °F	±17
Stabilità di temperatura °C	±2
Stabilità di temperatura °F	±4
Presa per compensazione potenziale	Mediante bussola di innesto da 3,5 mm sul lato dell'apparecchio.
Display	255 x 128 dots / Retroilluminazione
Consumo d'aria l/min	35
Pressione di esercizio in bar/psi	4,0 - 6,0 / 58 - 87
Portata l/min	---
Depressione	max. 55 kPA (8psi)