

# WXD 2010

Stazione di saldatura e dissaldatura, 2 canali 200 W (255 W)  
Codice articolo: T0053428699N



## Benefits

- › Stazione di dissaldatura WXD 2, 2 canali con controllo digitale ed elettronico con dissaldatore WXDP 120
- › Utensili di saldatura e dissaldatura con tecnologia WX intelligente
- › Collegamento ad aria compressa alimentata esternamente per elevati risultati di vuoto
- › A basso consumo energetico: modalità stand-by automatica per gli strumenti
- › Display con vetro a norma ESD brevettato. Rapida e semplice impostazione dei parametri di saldatura.



### Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	174 x 154 x 135
Dimensioni L x L x H (pollice)	6,69 x 5,94 x 5,12
Peso (ca) in kg	3.2
Tensione	230 V, 50 Hz
Potenza	200 W (255 W)
Canali	2
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	50 - 550
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	150 - 999
Precisione di temperatura °C	±9
Precisione di temperatura °F	±17
Stabilità di temperatura °C	±2
Stabilità di temperatura °F	±4
Presa per compensazione potenziale	Mediante bussola di innesto da 3, 5 mm sul lato dell'apparecchio.
Display	255 x 128 dots / Retroilluminazione
Consumo d'aria l/min	35
Pressione di esercizio in bar/psi	4,0 - 6,0 / 58 - 87
Portata l/min	---
Depressione	55 kPA (8 psi)