


DFLK 40

Codice articolo: 2280271

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2280271>

Il modulo passaparete VARIOFACE realizza un collegamento 1:1 tra morsetti con connessione a vite estraibili e un connettore maschio IDC/FLK (2,54 mm, n. poli 40).

Dati commerciali

EAN	 4 017918 054380
VPE	5 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	1,36 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 283 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 08.05.2007



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Tensione nominale U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Max. amperaggio per segnale	1 A
Corrente cumulativa massima di tutti i segnali	40 A ($T_U = 50\text{ °C}$)
N. poli	40

Larghezza	39 mm
Altezza	128,4 mm
Profondità	49 mm
Segnalazione stato	No
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Posizione d'installazione	A scelta
Norme/disposizioni	Distanze in aria e linee di fuga EN 50178 isolamento di base
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,6 kV
Tensione di isolamento nominale	63 V

Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Livello di campo
Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M3

Dati di connessione connessione 2

Denominazione collegamento	Livello di controllo
Numero collegamenti	1
Collegamento	Connettore maschio IDC / FLK (2,54 mm)
N. poli	40

Omologazioni

Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:



Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Cavo/condotto		
2288985	FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 40 poli (collegamento 1:1), per l'accoppiamento a Siemens SIMATIC® S5-95U e 100U (32 IN/OUT digitali), lunghezza: 0,5 m
2288998	FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 40 poli (collegamento 1:1), per l'accoppiamento a Siemens SIMATIC® S5-95U e 100U (32 IN/OUT digitali), lunghezza: 1 m
2289007	FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 40 poli (collegamento 1:1), per l'accoppiamento a Siemens SIMATIC® S5-95U e 100U (32 IN/OUT digitali), lunghezza: 1,5 m
2289010	FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 40 poli (collegamento 1:1), per l'accoppiamento a Siemens SIMATIC® S5-95U e 100U (32 IN/OUT digitali), lunghezza: 2 m
2289023	FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 40 poli (collegamento 1:1), per l'accoppiamento a Siemens SIMATIC® S5-95U e 100U (32 IN/OUT digitali), lunghezza: 2,5 m
2289036	FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 40 poli (collegamento 1:1), per l'accoppiamento a Siemens SIMATIC® S5-95U e 100U (32 IN/OUT digitali), lunghezza: 3 m
2289049	FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 40 poli (collegamento 1:1), per l'accoppiamento a Siemens SIMATIC® S5-95U e 100U (32 IN/OUT digitali), lunghezza: 3,5 m
2289052	FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 40 poli (collegamento 1:1), per l'accoppiamento a Siemens SIMATIC® S5-95U e 100U (32 IN/OUT digitali), lunghezza: 4 m
2299589	FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 40 poli (collegamento 1:1), per l'accoppiamento a Siemens SIMATIC® S5-95U e 100U (32 IN/OUT digitali), lunghezza 6 m
2299592	FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 40 poli (collegamento 1:1), per l'accoppiamento a Siemens SIMATIC® S5-95U e 100U (32 IN/OUT digitali), lunghezza 8 m
2299602	FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 40 poli (collegamento 1:1), per l'accoppiamento a Siemens SIMATIC® S5-95U e 100U (32 IN/OUT digitali), lunghezza 10 m

Disegni

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.