
Dati di base

MT 1,5-TWIN

Codice articolo: 3001682



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3001682

Morsetto passante, Sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Collegamento: Connessione a vite, Larghezza: 4,2 mm, Colore: grigio, Tipo di montaggio: NS 15

Dati commerciali	
EAN	4 017918 100858
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	3,45 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 429 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2003

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Numero di piani	2
Numero collegamenti	3
Colore	grigio
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Dimensioni	
Larghezza	4,2 mm
Lunghezza	28 mm

Dati tecnici	
Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Attacco a norma	IEC 60947-7-1
Corrente nominale I_N	17,5 A (La massima corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati.)
Tensione nominale U_N	400 V
Parete laterale aperta	ja

Dati di collegamento	
Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm²
Sezione conduttore rigido max.	1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	1,5 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	16
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	0,75 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	0,75 mm²
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,14 mm²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	0,5 mm²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,14 mm²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	0,5 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,25 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	0,34 mm²
Collegamento	Connessione a vite

Lunghezza di spelatura	6 mm
Calibro a tampone	A 1
Filettatura	M2
Coppia min.	0,22 Nm
Coppia max.	0,25 Nm

Omologazioni

Omologazioni: CSA, GOST, KEMA-KEUR, UL Recognized, BV, DNV, GL, LR, CCA

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Montaggio		
1401637	E/MBK	Supporto terminale, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio
1401763	NS 15 AL PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Alluminio, perforato, altezza 5,5 mm, larghezza 15 mm, lunghezza: 2 m
1401682	NS 15 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 5,5 mm, larghezza 15 mm, lunghezza: 2000 mm
1401695	NS 15 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, altezza 5,5 mm, larghezza 15 mm, lunghezza: 2 m
1204096	NS 15 WH PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, perforato, altezza 5,5 mm, larghezza 15 mm, lunghezza: 2 m
Piastra term.		
3002979	D-MT 1,5-TWIN	Piastra terminale, Lunghezza: 28 mm, Larghezza: 1 mm, Colore: grigio
Ponticelli		
3001569	FBRN 4-4 N	Ponticello fisso, N. poli: 4, Colore: alluminio
3001572	FBRN 5-4 N	Ponticello fisso, N. poli: 5, Colore: alluminio

3001585	FBRN 6-4 N	Ponticello fisso, N. poli: 6, Colore: alluminio
3001598	FBRN 7-4 N	Ponticello fisso, N. poli: 7, Colore: alluminio
3001608	FBRN 8-4 N	Ponticello fisso, N. poli: 8, Colore: alluminio
3001624	FBRN 10-4 N	Ponticello fisso, N. poli: 10, Colore: color argento
3001637	FBRN 20-4 N	Ponticello fisso, N. poli: 20, Colore: alluminio

Siglatura

0818166	UC-TMF 4	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 3,6 x 5,1 mm
0824630	UC-TMF 4 CUS	Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 3,6 x 5,1 mm
0828742	UCT-TMF 4	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 3,4 x 4,7 mm
0829651	UCT-TMF 4 CUS	Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 3,4 x 4,7 mm
0825023	ZBF 4 CUS	Nastro Zack piatto, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 4,2 x 5,2 mm
0808587	ZBF 4:UNBEDRUCKT	Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4 mm, Dimensioni campo di siglatura: 4,2 x 5,2 mm

Utensili

1205037	SZS 0,4X2,5 VDE	Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 0,4x2,5x80 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Disegni

Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.