

VS-EC-MSDB SH SCO

Codice articolo: 1440711



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440711>

Connett. maschio da incasso sens./attuat., Mini USB-B, M12
SPEEDCON, con conness. a sald. diritta

Dati commerciali

EAN	 4 046356 554053
VPE	20
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	222,22 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2009



Verificare che i dati qui riportati
siano ricavati dal catalogo online.
Utilizzare tutte le informazioni
e i dati della documentazione
per l'utente alla pagina [http://
www.download.phoenixcontact.it](http://www.download.phoenixcontact.it) Per
il download da Internet, valgono le
condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati meccanici

N. poli	4
Schermato	sì
Cicli di manovra	≥ 100
Collegamento	Codoli
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)


Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	Lega Cu
Materiale superficie contatti	Oro su nickel
Materiale viti	Pressogetto di zinco, nichelato
Grado di protezione	IP67

Dati elettrici

Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT7, per USB 2.0 (480 Mbit/s)
---	--------------------------------

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Elementi di protezione e di chiusura		
1456187	PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12	Tappo M12 in plastica con nastro di fissaggio, per connettori maschio inutilizzati M12 con occhielli di fissaggio da 12,0 mm


Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

M12 Connettori da incasso



Disegno schema



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.