


UKH 95-PE/N

Codice articolo: 3009176



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3009176>

Morsetti comp. per conduttori terra, Connessione a vite, Sezione: 25 mm² - 95 mm², AWG: 3 - 3/0, Larghezza: 50 mm, Colore: giallo-verde, Tipo di montaggio: NS 35/15, NS 32

Dati commerciali

EAN	 4 017918 091705
VPE	5 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	599,80 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.09.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Nota	Viti ad esagono cavo
Numero di piani	1
Numero collegamenti	2
Colore	giallo-verde
Materiale isolante	PA

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Dimensioni

Larghezza	50 mm
Lunghezza	83 mm
Altezza NS 35/7,5	99 mm
Altezza NS 35/15	96,5 mm

Dati tecnici

Corrente di carico massima	232 A (con una sezione conduttore di 95 mm ²)
Tensione impulsiva di dimensionamento	8 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Corrente nominale I _N	232 A
Tensione nominale U _N	1000 V
Parete laterale aperta	nein

Dati di collegamento

Nota	Punto di connessione
Sezione conduttore rigido min.	25 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	95 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	3
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	3/0
Sezione conduttore flessibile min.	35 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	95 mm ²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	2
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	2/0
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	35 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	95 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	25 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	35 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	25 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	35 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	35 mm ²

2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	95 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	16 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	35 mm ²
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	33 mm
Filettatura	M8
Coppia min.	15 Nm
Coppia max.	20 Nm

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Montaggio		
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Guida di supporto a G, materiale: acciaio, perforato, altezza 15 mm, larghezza 32 mm, lunghezza 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Guida di supporto a G, materiale: acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 32 mm, lunghezza 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Guida di supporto, profilata, esecuzione alta, non perforata, spessore 1,5 mm, materiale: alluminio, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Terminale per guida di supporto NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Rame, non perforato, spessore 1,5 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)


1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m

Siglatura

0824949	ZB 22 CUS	Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 22 mm, Dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 21,8 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 22 mm, Dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 21,8 mm

Disegni

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.