

Dati tecnici:

- ▶ Orologio radio-controllato CF-77
- ▶ Orario nel formato 12/24 ore
- ▶ Opzione impostazione ora manuale
- ▶ Impostazione Zona Oraria: -12/+12h
- ▶ Calendario continuo fino all'anno 2054
- ▶ Visualizzazione data e giorno della settimana
- ▶ Visualizzazione temperatura in °C o °F
- ▶ Visualizzazione giorno della settimana in sette lingue: inglese, tedesco, italiano, francese, danese, olandese, spagnolo
- ▶ Funzione snooze
- ▶ Termometro: intervalli di misurazione interni: -9.9°C ~ 59.9°C
- ▶ Batteria: 1.5V "AA" x 2pz (non inclusa)

Informazione importante:

- ▶ Quando si inseriscono le batterie, tutti i simboli sul display si accenderanno brevemente e si udirà un segnale acustico, display intero LCD per 2 secondi con bip. Successivamente inserire la ricezione RCC per sette minuti.
- ▶ Se questo processo di impostazione automatica non va a buon fine, utilizzare uno strumento appuntito per premere il pulsante **Reset** sul retro dell'orologio.


Impostazione ora manuale:

- ▶ Premere e tenere premuto il pulsante "**SET**" per 2 secondi, il display della modalità 12/24 ore comincia a lampeggiare. Ora, utilizzare i pulsanti "▲" e "▼" per impostare la modalità 12/24 ore corretta.
- ▶ Premere "**SET**" per confermare la Vs. impostazione, il display di offset comincia a lampeggiare. Ora, utilizzare i pulsanti "▲" e "▼" per correggere la zona oraria corretta.
- ▶ Premere "**SET**" per confermare la Vs. impostazione, il display Ora comincia a lampeggiare. Ora, utilizzare i pulsanti "▲" e "▼" per impostare l'ora corretta.
- ▶ Premere "**SET**" per confermare la Vs. impostazione, il display Minuti comincia a lampeggiare. Ora, utilizzare i pulsanti "▲" e "▼" per impostare i minuti corretti.
- ▶ Premere "**SET**" per confermare la Vs. impostazione, il display Anno 2004 comincia a lampeggiare. Ora, utilizzare i pulsanti "▲" e "▼" per impostare l'anno corretto.
- ▶ Premere **SET** per confermare la Vs. impostazione, il display Mese comincia a lampeggiare. Ora, utilizzare i pulsanti "▲" e "▼" per impostare il mese corretto.
- ▶ Premere "**SET**" per confermare la Vs. impostazione, il display Data comincia a lampeggiare. Ora, utilizzare i pulsanti "▲" e "▼" per impostare la data corretta.
- ▶ Premere "**SET**" per confermare la Vs. impostazione, la selezione della lingua per il Giorno della Settimana comincia a lampeggiare. Ora, utilizzare i pulsanti "▲" e "▼" per selezionare una lingua.
- ▶ Premere "**SET**" per confermare la Vs. impostazione e per terminare le procedure di impostazione. Inserire la modalità orologio.

Informazione:

- ▶ Dopo aver smesso di premere qualsiasi pulsante per 30 secondi, l'orologio commuta automaticamente dalla modalità impostazione alla modalità orario normale.

Impostare gli allarmi giornalieri:

Per visualizzare gli orari di allarme impostati, in modalità orologio, premere una volta il pulsante **ALLARME**. L'LCD visualizza l'icona .


Manuale WS 8005

- ▶ Premere and tenere premuto il pulsante **ALLARME** per 2 secondi fino a visualizzare l'icona lampeggiante Orario Allarme. Ora, utilizzare i pulsanti “▲” e “▼” per selezionare l'orario d'allarme prescelto e premere brevemente il pulsante **ALLARME** per impostare questo orario d'Allarme.
- ▶ Il display Ora dell'Orario Allarme comincia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti “▲” e “▼” per impostare l'ora richiesta. Premere il pulsante **ALLARME** per confermare la Vs. impostazione
- ▶ Il display Minuti dell'Orario Allarme comincia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti “▲” e “▼” per impostare I minuti richiesti. Premere il pulsante **ALLARME** per confermare la Vs. impostazione e per terminare la procedura di impostazione.
- ▶ Per attivare o disattivare gli allarmi giornalieri, premere brevemente il pulsante “**ALLARME**” una volta.

Informazione:

- ▶ Dopo aver smesso di premere qualsiasi pulsante per 30 secondi, l'orologio commuta automaticamente dalla modalità impostazione alla modalità orologio normale.
- ▶ L'allarme suonerà per 2 minuti se non lo si disattiva premendo qualsiasi pulsante. In questo caso, l'allarme sarà ripetuto automaticamente dopo 24 ore.
- ▶ Il suono d'allarme crescente cambia la frequenza 4 volte mentre si sente il segnale d'allarme

Funzione Snooze automatica:

- ▶ Procedere come segue per attivare la funzione Snooze automatica. Mentre l'allarme suona, premere il pulsante **SNOOZE** per attivare la funzione snooze. La funzione Snooze è attiva. L'icona “” appare sul display.
- ▶ Questa operazione anticipa l'allarme di 5 minuti e, a questo punto, l'allarme ripartirà.
- ▶ La funzione Snooze può essere interrotta premendo qualsiasi pulsante.

Display temperatura °C/°F:

- ▶ La temperature è visualizzata in °C oppure °F. Premere brevemente il pulsante “▼” per commutare tra i singoli modelli.

Ricezione del segnale Radio:

- ▶ L'orologio avvia automaticamente la ricerca del segnale **DCF** 7 minuti dopo il riavvio oppure la sostituzione delle batterie. l'icona del supporto radio comincia a lampeggiare.
- ▶ Alla 1:00, l'orologio esegue automaticamente la procedura di sincronizzazione con il segnale **DCF** per correggere qualsiasi scostamento rispetto all'ora esatta. Se questo tentativo di sincronizzazione non va a buon fine (l'icona del supporto radio scompare dal display), il sistema tenterà automaticamente un'altra sincronizzazione all'ora successiva. Questa procedura è ripetuta automaticamente per max. 5 volte.
- ▶ Per iniziare la ricezione manuale del segnale **DCF**, premere il pulsante “**WAVE**”. Se non si riceve alcun segnale entro 7 minuti, la ricerca del segnale **DCF** si ferma (l'icona del supporto radio scompare) e riparte all'ora successiva.
- ▶ Durante la ricezione RC, per arrestare la ricerca del segnale radio, premere il pulsante “**WAVE**” una volta.

Informazione:

- ▶ Un'icona del supporto radio lampeggiante indica che la ricezione del segnale **DCF** è cominciata.
- ▶ La visualizzazione continua dell'icona supporto radio segnala che il segnale **DCF** è stato ricevuto con successo.
- ▶ Consigliamo una distanza min. di 2.5 metri da tutte le fonti di interferenza, per es. televisioni o monitor di computer.
- ▶ La ricezione radio è più debole nelle stanze con pareti in calcestruzzo (per es. cantine) e negli uffici. In tali condizioni estreme, posizionare il sistema vicino alla finestra.