



Segnalatore acustico, compatto, IP40

Tipo M22-AMC
Catalog No. 229015
Alternate Catalog No. M22-AMCQ

Programma di fornitura

Assortimento			RMQ-Titan
Funzione di base			Segnalatore acustico
Apparecchio singolo/apparecchio completo			Apparecchio singolo
Descrizione			Senza ronzatore Con portalampada BA 9s
Colore			
			nera
Grado di protezione			IP40
Collegamento a SmartWire-DT			no

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			IEC/EN 60947 VDE 0660
Idoneità ai climi			Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Grado di protezione			IP40
Temperatura ambiente			
a giorno		°C	-25 - +70
Posizione di montaggio			facoltativa
Resistenza agli urti		g	30 Durata dell'urto 11 ms semionda secondo IEC 60068-2-27
Sezioni di collegamento		mm ²	
Rigido		mm ²	0,5 - 1,5
Flessibile		mm ²	0,5 - 1,5
Omologazioni navali			DNV GL LR
			  Germanischer Lloyd 

Contatti relè

Tensione nominale di tenuta ad impulso	U _{imp}	V AC	4000
Tensione nominale di isolamento	U _i	V	250
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/3

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	70

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

tipo di segnale acustico		altri
volume	dB	0
tensione d'esercizio per AC 50 Hz	V	0 - 0
tensione d'esercizio per AC 60 Hz	V	0 - 0
tensione d'esercizio per DC	V	0 - 0
tipo di tensione di alimentazione		AC/DC

Approvazioni

Product Standards		IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		012528
CSA Class No.		3211-03
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Dimensioni

