

PLC-ATP BK

Codice articolo: 2966841

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2966841>

Piastra isolante, spessore 2 mm, da fissare all'inizio e alla fine di ogni morsettiera PLC. Inoltre per: separazione ottica di gruppi, separazione sicura di diverse tensioni di PLC-INTERFACE attigue secondo DIN VDE 0106-101, separazione



| Dati commerciali | |
|-----------------------------|--|
| EAN |  4 017918 130664 |
| VPE | 25 pcs. |
| Tariffa doganale | 85472000 |
| Peso lordo pezzi | 11,57 g |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 114 (IF-2009) |

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 23.01.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Descrizione prodotto

Piastra isolante, spessore 2 mm, da fissare all'inizio e alla fine di ogni morsettiera PLC. Inoltre esso serve per la separazione ottica di gruppi,- sicura separazione di diverse tensioni di PLC-Interface attigui secondo DIN VDE 0106-101,-separazione, di ponticelli attigui di potenziale variabile, separazione di PLC-Interface con tensioni > 250 V, colore: nero

Omologazioni

Omologazioni

GL

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

| Articolo | Denominazione | Descrizione |
|------------------|------------------------------|--|
| Montaggio | | |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | Guida profilo esterno, materiale: rame, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM | Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM | Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m |
| 0801377 | NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM | Guida di supporto, Larghezza: 35 mm, Altezza: 7,5 mm, Lunghezza: 2000 mm, Colore: color argento |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM | Guida di supporto, profilata, esecuzione alta, non perforata, spessore 1,5 mm, materiale: alluminio, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza 2000 mm |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM | Guida di supporto, materiale: Rame, non perforato, spessore 1,5 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM | Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM | Guida di supporto, materiale: acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM | Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, spessore 2,3 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m |

Ponticelli

| | | |
|---------|-----------------|---|
| 2966812 | FBST 6-PLC BU | Ponticello singolo, Lunghezza: 6 mm, N. poli: 2, Colore: blu |
| 2966825 | FBST 6-PLC GY | Ponticello singolo, Lunghezza: 6 mm, N. poli: 2, Colore: grigio |
| 2966236 | FBST 6-PLC RD | Ponticello singolo, Lunghezza: 6 mm, N. poli: 2, Colore: rosso |
| 2967688 | FBST 8-PLC GY | Ponticello singolo, Lunghezza: 8 mm, N. poli: 2, Colore: grigio |
| 2967691 | FBST 14-PLC BK | Ponticello singolo, Lunghezza: 14 mm, N. poli: 2, Colore: nero |
| 2966692 | FBST 500-PLC BU | Ponticelli continui, Lunghezza: 500 mm, Colore: blu |
| 2966838 | FBST 500-PLC GY | Ponticelli continui, Lunghezza: 500 mm, Colore: grigio |
| 2966786 | FBST 500-PLC RD | Ponticelli continui, Lunghezza: 500 mm, Colore: rosso |

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.