

Interruttore a chiave

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE



SE1000

SE1100

Prefazione

Egregio Cliente,

La ringraziamo per aver acquistato questo interruttore a chiave per montaggio incassato e non. In questo modo Lei ha acquistato un prodotto realizzato secondo l'attuale stato della tecnica. Questo prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle vigenti direttive europee e nazionali. La conformità è stata comprovata e le dichiarazioni e la documentazione relative sono depositate presso la ditta produttrice. Al fine di preservare tale stato e garantire un corretto funzionamento, in qualità di utente, Lei è tenuto ad osservare queste istruzioni per il montaggio!

Avvertenze

L'interruttore a chiave funziona insieme ad un impianto antifurto e anti-intrusione per l'inserimento o il disinserimento dell'impianto o di alcune sezioni dello stesso.

Può essere anche impostato per il controllo di altri apparecchi elettronici come macchine, cancelli di garage, ecc.

L'interruttore a chiave funziona a seconda dell'impostazione come contattore ad impulsi o continuo. Grazie al contatto per il distacco da soffitto o da parete (solo per la variante con montaggio a vista), nonché alla rosetta di protezione del nucleo e al pregiato cilindro ABUS, l'interruttore a chiave rappresenta un'ottima protezione dall'eccesso dall'esterno.

Caratteristiche principali

- Interruttore a chiave per montaggio incassato e non
- Scatola solida resistente agli agenti atmosferici
- Rosetta di protezione del nucleo
- Contatto per il distacco da soffitto o da parete (solo per la variante con montaggio a vista)
- Contattore ad impulsi o continuo
- Spia LED colorata (rosso/giallo)
- Elegante design moderno

Componenti forniti

4 viti speciali per l'alloggiamento incl. chiave esagonale
1 O-ring nero (solo SE1000)
1 piastra di tenuta bianco (solo SE1100)
4 bulloni di espansione da 6mm incl. viti 4,5 x 35mm

Descrizione




Fig.1 Alloggiamento aperto
(con piastra)





Fig.2 Alloggiamento senza piastra

- 1 Supporto piastra
- 2 Fissaggio a parete
- 3 Ingresso cavi


Collegamenti



Nota:

L'impostazione dell'interruttore descritta vale ad alloggiamento dischiuso.

Modifica del rapporto di commutazione (Impulsi/continuo)



1. Al momento della consegna l'interruttore a chiave è impostato sul funzionamento continuo. Per modificare l'impostazione procedere come segue:
2. Rimuovere la parte superiore del morsetto sul tasto e metterla da parte.
3. L'interruttore a chiave funziona solo come trasduttore ad impulsi.

Installazione

1. Svitare con la chiave esagonale in dotazione le viti e rimuovere il coperchio dell'alloggiamento.
2. Rimuovere entrambe le viti della piastra da sinistra e da destra dal cilindro.
3. Estrarre con cautela la piastra dal cilindro.
4. Utilizzare il lato posteriore dell'alloggiamento per marcare i fissaggi (2). Praticare i fori per il supporto .
5. Far passare il cavo di collegamento attraverso l'apertura prevista.
6. Fissare la parete posteriore alla parete.
7. Collegare alla morsettiere (8) come descritto.
8. Inserire la piastra, il coperchio (1) e serrare le viti. Fare attenzione che la guarnizione sia posizionata correttamente nell'apposita scanalatura.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione LED	10 – 15 VCC
Assorbimento max. per LED:	2mA
Capacità di carico del contatto	30V CC / 0,5A
Dimensioni montaggio a vista	85 x 114 x 42 mm (Largh.xAlt.xProf.)
Dimensioni montaggio a incasso	106 x 134 x 42 mm (Largh.xAlt.xProf.)
Tipo di protezione	IP55
Numero contatti	3 (invertitori)
Peso	450g

Il produttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso.