


FLKM-D37 SUB/B/LA


Codice articolo: 2281704


<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2281704>

Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore femmina D-Sub, per montaggio su NS 35/7,5, o NS 32, con indicazione luminosa, n. poli 37



Dati commerciali

EAN	 4 017918 054953
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	0,81 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 04.09.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Tensione nominale U_N	24 V DC
Max. amperaggio per segnale	2,5 A
N. poli	37
Larghezza	112,5 mm
Altezza	77 mm

Profondità	58,5 mm
Segnalazione stato	LED
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Tensione di prova	500 V (50 Hz, 1 min)
Posizione d'installazione	A scelta
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Attacco per scheda
Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M3

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori		
Articolo	Denominazione	Descrizione
Cavo/conduttore		
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Cavo intestato schermato con un connettore maschio e uno femmina D-SUB, lunghezza variabile
2302191	CABLE-D37SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 37 poli, lunghezza: 0,5 m
2302201	CABLE-D37SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 37 poli, lunghezza: 1 m
2302214	CABLE-D37SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 37 poli, lunghezza: 1,5 m
2302227	CABLE-D37SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 37 poli, lunghezza: 2 m
2302230	CABLE-D37SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 37 poli, lunghezza: 3 m
2302243	CABLE-D37SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 37 poli, lunghezza: 4 m
2302256	CABLE-D37SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 37 poli, lunghezza: 6 m
Generale		
2926577	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/ S/0,5M	Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 37 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 37 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 0,5 m
2926580	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/ S/1,0M	Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 37 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 37 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 1 m
2926593	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/ S/1,5M	Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 37 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 37 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 1,5 m
2926603	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/ S/2,0M	Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 37 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 37 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 2 m
2926616	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/ S/3,0M	Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 37 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 37 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 3 m
2926629	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/ S/4,0M	Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 37 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 37 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 4 m


2926632	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M	Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 37 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 37 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 6 m
---------	--------------------------------	--

Disegni

Schema di collegamento



Disegno schema



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.