

**Staffa di serraggio  
KLBUE 4-13.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto****Schermatura e messa a terra**

I conduttori di protezione e i terminali di schermatura Weidmüller dispongono di diverse tecnologie di collegamento, che vi permettono di proteggere efficacemente il personale e le apparecchiature dalle interferenze, ad esempio dei campi elettrici o magnetici. La gamma di Weidmüller si completa con una ampia varietà di accessori.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KLBUE 4-13.5
Nr.Cat.	<a href="#">1592810000</a>
Versione	Staffa di serraggio, Serracavo, acciaio
GTIN (EAN)	4008190182250
CPZ	10 Pezzo

**Foglio dati**
**Staffa di serraggio  
KLBUE 4-13.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

Larghezza	20,5 mm	Larghezza (pollici)	0,807 inch
Posizione verticale	22 mm	Altezza (pollici)	0,866 inch
Profondità	31,5 mm	Profondità (pollici)	1,24 inch
Peso netto	15,5 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzino, max.	40 °C	Temperatura di magazzino, min.	10 °C
Temperatura di magazzino	10 °C...40 °C		

**Altri dati tecnici**

Esecuzione a prova di esplosione	Sì	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto, Barra conduttrice
Tipo di fissaggio	innestabile		

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	per collegamento di schermatura
----------	---------------------------------

**Dati dei materiali**

Materiale	acciaio	Colori	argento
-----------	---------	--------	---------

**Dimensioni**

Passo in mm (P)	20 mm
-----------------	-------

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

Diametro del cavo, max.	13,5 mm	Diametro del cavo, min.	4 mm
-------------------------	---------	-------------------------	------

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-90
eClass 7.1	27-14-11-50	eClass 8.1	27-14-11-50
eClass 9.0	27-14-11-50	eClass 9.1	27-14-11-50

**Approvazioni**

Omologazioni	
ROHS	Conforme

**Foglio dati****Staffa di serraggio  
KLBUE 4-13.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">Attestation of Conformity</a>