

**Staffa di serraggio
KLBUE 4-13.5 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Schermatura e messa a terra

I conduttori di protezione e i terminali di schermatura Weidmüller dispongono di diverse tecnologie di collegamento, che vi permettono di proteggere efficacemente il personale e le apparecchiature dalle interferenze, ad esempio dei campi elettrici o magnetici. La gamma di Weidmüller si completa con una ampia varietà di accessori.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KLBUE 4-13.5 SC
Nr.Cat.	1712311001
Versione	Staffa di serraggio, Serracavo, acciaio
GTIN (EAN)	4032248032358
CPZ	10 Pezzo

Foglio dati

Staffa di serraggio KLBUE 4-13.5 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	20,1 mm	Larghezza (pollici)	0,791 inch
Posizione verticale	22 mm	Altezza (pollici)	0,866 inch
Profondità	31,45 mm	Profondità (pollici)	1,238 inch
Larghezza di fissaggio	18,9 mm	Peso netto	17,3 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio, max.	40 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	10 °C
Temperatura di magazzinaggio	10 °C...40 °C		

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di fissaggio	innestabile	Tipo di montaggio	Vite

Dati caratteristici del sistema

Versione	per collegamento di schermatura
----------	---------------------------------

Dati dei materiali

Materiale	acciaio	Colori	argento
-----------	---------	--------	---------

Dimensioni

Lunghezza filettatura	5,3 mm	Passo in mm (P)	20 mm
-----------------------	--------	-----------------	-------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Diametro del cavo, max.	13,5 mm	Diametro del cavo, min.	4 mm
-------------------------	---------	-------------------------	------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-90
eClass 7.1	27-14-11-50	eClass 8.1	27-14-11-50
eClass 9.0	27-14-11-50	eClass 9.1	27-14-11-50

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Foglio dati**Staffa di serraggio
KLBUE 4-13.5 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
