

**Serie W
WQV 4/3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio**

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--|
| Tipo | WQV 4/3 |
| Nr.Cat. | 1054560000 |
| Versione | Serie W, Collegamento trasversale®, per morsetti, Numero di poli: 3 |
| GTIN (EAN) | 4008190168971 |
| CPZ | 50 Pezzo |

Serie W
WQV 4/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza | 7,6 mm | Larghezza (pollici) | 0,299 inch |
| Posizione verticale | 16,7 mm | Altezza (pollici) | 0,657 inch |
| Profondità | 18 mm | Profondità (pollici) | 0,709 inch |
| Peso netto | 3,54 g | | |

Temperature

| | | | |
|--|---------------|--|--------|
| Temperatura di magazzinaggio, max. | 40 °C | Temperatura di magazzinaggio, min. | 10 °C |
| Temperatura di magazzinaggio | 10 °C...40 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -60 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 130 °C | | |

Altri dati tecnici

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | Tipo di fissaggio | se avvitato |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dati caratteristici del sistema

| | | | |
|----------|--------------|--|------------|
| Versione | per morsetti | Coppia di serraggio (collegamento trasversale) | 0.5...1 Nm |
|----------|--------------|--|------------|

Dati dei materiali

| | | | |
|-------------------------------|-------|--------|--------|
| Materiale | PA 66 | Colori | giallo |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | | |

Dati dimensionamento

| | |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 41 A |
|-------------------|------|

Dimensioni

| | |
|-----------------|--------|
| Passo in mm (P) | 6,1 mm |
|-----------------|--------|

Ponticelli di collegamento

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------------|------|
| Campo della coppia di serraggio vite di fissaggio | 0,5...1,0 Nm | Corrente di dimensionamento a 2 poli | 41 A |
| Corrente di dimensionamento multipolare | 41 A | Numero di morsetti ponticellati | 3 |
| Tipo | Collegamento trasversale@ | | |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000489 | ETIM 4.0 | EC000489 |
| ETIM 5.0 | EC000489 | ETIM 6.0 | EC000489 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 | | |

Approvazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Foglio dati**Serie W**
WQV 4/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Downloads**

| | |
|-----------------------|--|
| Brochure/Catalogo | CAT 1 TERM 16/17 EN |
| Dati ingegneristici | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Dati ingegneristici | STEP |
| Documentazione utente | Beipackzettel_WQV.pdf StorageConditionsTerminalBlocks |
