

**Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Interfaccia di servizio FrontCom[®] Micro con RJ45 in IP65**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-FCM-RJ45-FJ-A
Nr.Cat.	1018810000
Versione	FrontCom Micro con modulo RJ45, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248730063
CPZ	10 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Spessore della parete, max. 3 mm

Spessore della parete, min. 1 mm

Peso netto 3,5 g

Temperature

Temperatura d'esercizio, max. 70 °C

Temperatura d'esercizio, min. -40 °C

Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Dati generali

Dado di fissaggio della coppia di serraggio

2 Nm

Collegamento 1

RJ45

Collegamento 2

IDC

Descrizione articolo

FrontCom Micro con modulo RJ45

Cablaggio

TIA-568A

Colori

Nero

Materiale base della custodia

PA UL 94 V0

Diametro isolamento, max.

1,6 mm

Categoria

Cat.6A / Class E_A (ISO/IEC 11801 2010)

Superficie dei contatti

Oro su nichel

Diametro di collegamento, rigido

0.4...0.64 mm

Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)

AWG 24...AWG 22

Diametro di collegamento, flessibile

0.48...0.76 mm

Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)

AWG 26...AWG 22

Diametro guaina, min.

5,5 mm

Diametro guaina, max.

10 mm

Tipo di montaggio

Armadio elettrico, Distribution box

Schermatura

contatto schermatura a 360°

Grado di protezione

IP65, in stato chiuso

Cicli di inserimento

750

Norme

Connettori a norma

IEC 60603-7-51

N&deg; Certificato (cULus)

E316369

Proprietà elettriche

PoE / PoE+

conforme alla norma IEEE 802.3at

Classificazioni

ETIM 3.0

EC001134

ETIM 4.0

EC001134

ETIM 5.0

EC001134

ETIM 6.0

EC001121

eClass 5.1

27-25-05-04

eClass 6.2

27-25-05-04

eClass 7.1

27-25-05-04

eClass 8.1

19-17-01-25

eClass 9.0

27-44-03-90

eClass 9.1

27-18-90-90

**Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo

[CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI FRONTCOM EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Dati ingegneristici


[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Documentazione utente

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)Omologazione/Certificato/Documento
di conformità[DUXR.E316369](#)

**Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato****Sezione di montaggio**