

**Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Interfaccia di servizio FrontCom[®] Micro con RJ45 in IP65**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-FCM-RJ45-FJ-B
Nr.Cat.	1018820000
Versione	FrontCom Micro con modulo RJ45, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248730070
CPZ	10 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Spessore della parete, max.	3 mm	Spessore della parete, min.	1 mm
Peso netto	40 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio, max.	70 °C	Temperatura d'esercizio, min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati generali

Dado di fissaggio della coppia di serraggio	2 Nm	Collegamento 1	RJ45
Collegamento 2	IDC	Descrizione articolo	FrontCom Micro con modulo RJ45
Cablaggio	TIA-568B	Colori	Nero
Materiale base della custodia	PA UL 94 V0	Diametro isolamento, max.	1,6 mm
Categoria	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Diametro di collegamento, rigido	0.4...0.64 mm	Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 24...AWG 22
Diametro di collegamento, flessibile	0.48...0.76 mm	Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)	AWG 26...AWG 22
Diametro guaina, min.	5,5 mm	Diametro guaina, max.	10 mm
Tipo di montaggio	Armadio elettrico, Distribution box	Schermatura	contatto schermatura a 360°
Grado di protezione	IP65, in stato chiuso	Cicli di inserimento	750

Norme

Connettori a norma	IEC 60603-7-51	N° Certificato (cULus)	E316369
--------------------	----------------	----------------------------	---------

Proprietà elettriche

PoE / PoE+	conforme alla norma IEEE 802.3at
------------	----------------------------------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-18-90-90

**Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo

[CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI FRONTCOM EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Dati ingegneristici


[WSCAD](#)

Documentazione utente

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)Omologazione/Certificato/Documento
di conformità[DUXR.E316369](#)

**Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato****Sezione di montaggio**