

**Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Interfaccia di servizio FrontCom[®] Micro con RJ45 in IP65**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-FCM-RJ45-FJ-P
Nr.Cat.	1018830000
Versione	FrontCom Micro con modulo RJ45, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248730087
CPZ	10 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Spessore della parete, max.	3 mm
Peso netto	39,6 g

Spessore della parete, min.	1 mm
-----------------------------	------

Temperature

Temperatura d'esercizio, max.	70 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C

Temperatura d'esercizio, min.	-40 °C
-------------------------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati generali

Dado di fissaggio della coppia di serraggio	2 Nm
Collegamento 2	IDC
Cablaggio	PROFINET
Materiale base della custodia	PA UL 94 V0
Categoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Diametro di collegamento, rigido	0.4...0.64 mm
Diametro di collegamento, flessibile	0.48...0.76 mm
Diametro guaina, min.	5,5 mm
Tipo di montaggio	Armadio elettrico, Distribution box
Grado di protezione	IP65, in stato chiuso

Collegamento 1	RJ45
Descrizione articolo	FrontCom Micro con modulo RJ45
Colori	Nero
Diametro isolamento, max.	1,6 mm
Superficie dei contatti	Oro su nichel
Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 24...AWG 22
Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)	AWG 26...AWG 22
Diametro guaina, max.	10 mm
Schermatura	contatto schermatura a 360°
Cicli di inserimento	750

Norme

Connettori a norma	IEC 60603-7-51	N° Certificato (cULus)	E316369
--------------------	----------------	----------------------------	---------

Proprietà elettriche

PoE / PoE+	conforme alla norma IEEE 802.3at
------------	----------------------------------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-18-90-90

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

**Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Downloads**

Brochure/Catalogo

[CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI FRONTCOM EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Dati ingegneristici


[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Documentazione utente

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)Omologazione/Certificato/Documento
di conformità[DUXR.E316369](#)

**Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato****Sezione di montaggio**