



SAUTER 281




SAUTER 285




**Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!**

# Precise bilancia a molla meccanica con robusto alloggiamento in alluminio con indicazione in g/kg

## Caratteristiche

- Scala graduata tubolare in alluminio: robusta, durevole, maneggevole
- Scala grammi/chilogrammi: indicazione del risultato della misurazione in grammi/chilogrammi invece che in N
- Doppia scala: Per una registrazione rapida o precisa del risultato di misura
- Misurazione della forza di pressione: mediante un set opzionale di compressione, vedi accessori
- Indicatore scorrevole e maniglia: standard su tutti i modelli della serie SAUTER 285
- Grazie all'anello di sospensione girevole si può orientare la scala in modo che sia sempre perfettamente visibile
- Supporto a molla senza gioco con vite di taratura integrata per una regolazione di alta precisione
- Molla in acciaio inossidabile senza affaticamento
- Anello-clip con rotazione completa di 360° della sospensione inferiore nei modelli con [Max] ≤ 1 kg
- Lavorazione di alta qualità: scala di precisione antiusura, anodizzata a colore con elevata risoluzione per la massima precisione nella lettura del risultato della misurazione

## Dati tecnici

- Precisione di misurazione: ± 0,3 % di [Max]
- Range di tara: 20 % di [Max]

DI SERIE 1 DAY

OPZIONE ISO

| Modello | Portata | Divisione | Presa di carico | 1 Dimensioni | | | Su richiesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Lmin | Lmax | ø | **Cert. di calibrazione aziendale** |
| | [Max] | [d] | | | | | |
| **SAUTER** | g | g | | mm | mm | mm | KERN |
| **281-101** | 10 | 0,1 | Pinza | 220 | 300 | 12 | 961-100 |
| **281-151** | 30 | 0,25 | Pinza | 220 | 300 | 12 | 961-100 |
| **281-201** | 60 | 0,5 | Pinza | 220 | 300 | 12 | 961-100 |
| **281-301** | 100 | 1 | Pinza | 220 | 300 | 12 | 961-100 |
| **281-401** | 300 | 2 | Pinza | 225 | 325 | 12 | 961-100 |
| **281-451** | 600 | 5 | Pinza | 225 | 325 | 12 | 961-100 |
| **281-601** | 1000 | 10 | Pinza | 225 | 325 | 12 | 961-100 |
| **281-752** | 2500 | 20 | Gancio | 225 | 325 | 12 | 961-100 |
| **285-052** | 5000 | 50 | Gancio | 370 | 510 | 32 | 961-100 |
| **285-102** | 10000 | 100 | Gancio | 370 | 510 | 32 | 961-101 |
| **285-202** | 20000 | 200 | Gancio | 370 | 510 | 32 | 961-101 |
| **285-352** | 35000 | 500 | Gancio | 370 | 460 | 32 | 961-101 |
| **285-502** | 50000 | 500 | Gancio | 370 | 460 | 32 | 961-101 |