

SAUTER AC 03

Morsetto a vite per prove di trazione


KERN

Classificazione REACH

nessuna sostanza
proibita

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Morsetto
Gruppo di prodotti	Morsetto di tensione a vite

Design

Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	50×41×34 mm
Materiale	acciaio
Materiale alloggiamento	metallo
Montaggio - dissipazione della forza	Foro filettato M6
Larghezza massima di serraggio	20 mm
Apertura massima	4,5 mm
Forza di trazione/forza di compressione [Max]	5 kN

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	150×100×10 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,60 kg
Peso lordo ca.	0,60 kg
Peso di spedizione	0,58 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761122314
-----------------	---------------