


SAUTER AC 17

Morsetto lungo per prove di trazione e di strappo

KERN

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Morsetto
Gruppo di prodotti	Morsetto di tensione a vite

Sistema di misura

Directione de la forza	trazione
------------------------	----------

Design

Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	8×40×18,5 mm
Materiale	acciaio
Montaggio - dissipazione della forza	Foro filettato M6
Larghezza massima di serraggio	8 mm
Apertura massima	2,5 mm
Forza di trazione/forza di compressione [Max]	500 N

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	150×100×10 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761122406
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita